

APCL 022

Socle fermé, 30 cm de hauteur, sans fixation vissée au sol pour un chargement et déchargement ergonomiques du lave-linge/sèche-linge.



- Pas d'ancrage du socle dans le sol
- Fonctionnement sûr et stable

Code EAN: 4002516305699 / Numéro de matériel: 11476830 / Ancien Numéro de matériel: 59590017D

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
Sèche-linge	•
<b>Famille produit/accessoire</b>	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Base/socle	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Inox, Tôle d'acier galv., pulvérisée
Couleur	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	305
Dimension extérieure, largeur nette en mm	605
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	625
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	319
Dimension extérieure, largeur brute en mm	630
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	640
Poids net [kg]	24,00
Poids brut en kg	26,00