

## PWM 514 Self-Service [EH DV]

Lave-linge professionnel, chauffage externe

avec M Touch Pro, pour les exigences des applications en libre service.



- Volume du tambour 130 l, capacité 14,0 kg
- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Pro
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516326922 / Numéro de matériel: 11511130 / Ancien Numéro de matériel: 51514017EU

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance
Façade	Gris acier
Coloris du bandeau	Inox
Capacité maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	14,0
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	14,0
Volume du tambour en l	130
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Concept innovant de cuve de bain lessiviel	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss 2.0 breveté	•
Application	
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Performances	
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	7,20
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	109,2
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude	100,8
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	49
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	53
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	49
Vitesse d'essorage en tr/min.	1025
Facteur g	364
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Préconfiguration spécifique au client possible	•
Départ différé max. en h	Sélection libre
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Dosage	
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Chauffage externe

## PWM 514 Self-Service [EH DV]

Lave-linge professionnel, chauffage externe

avec M Touch Pro, pour les exigences des applications en libre service.



Code EAN: 4002516326922 / Numéro de matériel: 11511130 /

Ancien Numéro de matériel: 51514017EU

Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance totale de raccordement en kW	2,30
Protection par fusible en A	16
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance totale de raccordement en kW	2,30
Protection par fusible en A	16
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	2x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1 x 3/4" avec raccord 1"
Eau dure (option) [nombre]	2 x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1350
Dimension extérieure, largeur nette en mm	799
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	986
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1480
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1130
Poids net en kg	270,0
Poids brut en kg	289
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	4394
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	67 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	6,48
<b>Équipement</b>	
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Nervures d'entraînement efficaces	•
Système de ressorts combinés	•
Surveillance de la température	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Taux de recyclage en %	91
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
<b>Capacités</b>	
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	3
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	3
<b>Normes, labels et marquages</b>	
CE	•

## PWM 514 Self-Service [EH DV]

Lave-linge professionnel, chauffage externe

avec M Touch Pro, pour les exigences des applications en libre service.



Code EAN: 4002516326922 / Numéro de matériel: 11511130 /  
Ancien Numéro de matériel: 51514017EU

VDE-CEM

•

VDE

•

Protection contre les projections d'eau IP X4

•

DEEE

•

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•