

PWM 514 [RH DV DD)

Lave-linge professionnel, chauffage électrique puissance chauffe réduite et bac à produits, M Touch Pro.



- Volume du tambour 130 l, capacité 14,0 kg
- 14 % de consommation d'eau en moins, 17 % de consommation d'énergie en moins*
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Pro
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

* Concerne le programme Couleurs 60° avec raccordement à l'eau chaude, par rapport au modèle précédent.

Code EAN: 4002516326939 / Numéro de matériel: 11511150 /

Ancien Numéro de matériel: 51514019EU

Design et modèle

Modèle	Chargement frontal
Gamme	Performance
Façade	Gris fer
Coloris du bandeau	Inox
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	14,0
Volume du tambour en l	130
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Concept innovant de cuve de bain lessiviel	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss 2.0 breveté en inox	•

Application

Adaptés pour les hôtels et restaurants	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•

Performances

Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide	7,80
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	7,20
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,07
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	109,2
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	2,80
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude	100,8
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude	0,98
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	49
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	99,4
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	1,82

PWM 514 [RH DV DD)

Lave-linge professionnel, chauffage électrique puissance chauffe réduite et bac à produits, M Touch Pro.



Code EAN: 4002516326939 / Numéro de matériel: 11511150 /

Ancien Numéro de matériel: 51514019EU

Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	40
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	98,0
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	0,42
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	36
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	53
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	49
Vitesse d'essorage en tr/min.	1025
Facteur g	364
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	programmable
Départ différé max. en h	Librement sélectionnable
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
Dosage	
Bac à produits	4 compartiments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	9,00
Puissance totale de raccordement en kW	9,60
Protection par fusible en A	16
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	9,00
Puissance totale de raccordement en kW	9,60
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	3 x tuyau 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1 x 3/4" avec raccord 1"
Eau dure (option) [nombre]	2 x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1350
Dimension extérieure, largeur nette en mm	799
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	995
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1480
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090

PWM 514 [RH DV DD)

Lave-linge professionnel, chauffage électrique puissance chauffe réduite et bac à produits, M Touch Pro.



Code EAN: 4002516326939 / Numéro de matériel: 11511150 /

Ancien Numéro de matériel: 51514019EU

Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1130
Poids net en kg	276,0
Poids brut en kg	295
Charge au sol maximale en N	4453

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste	67 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	6,48

Équipement

Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Nervures d'entraînement efficaces	•
Système de ressorts combinés	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Essorage haute vitesse efficace	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

Efficacité

Taux de recyclage en %	91
------------------------	----

Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•

Capacités

Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	3
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	3

Normes, labels et marquages

CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•