

PWM 920 [EL DV DD WP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, socle à pesée intégrée, M Touch Pro Plus – programmable.



- Volume du tambour 180 l, capacité 20.0 kg
- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516327035 / Numéro de matériel: 11511250 / Ancien Numéro de matériel: 51920022EU

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance Plus
Façade	Inox
Coloris du bandeau	Inox
Capacité maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	20,0
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	20,0
Volume du tambour en l	180
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Concept innovant de cuve de bain lessiviel	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss 2.0 breveté	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide	6,20
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide	0,14
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	5,90
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06

PWM 920 [EL DV DD WP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, socle à pesée intégrée, M Touch Pro Plus – programmable.



Code EAN: 4002516327035 / Numéro de matériel: 11511250 /  
Ancien Numéro de matériel: 51920022EU

Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	124,0
Consommation d'eau du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en l	234,3
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	2,80
Consommation d'énergie du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en kWh	4,10
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	55
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude	118,0
Consommation d'eau du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en l	229,0
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude	1,20
Consommation d'énergie du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en kWh	1,70
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	44
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	116,0
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	2,00
Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	35
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	114,0
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	0,60
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	33
Durée du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en min	61
Durée du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en min	55
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	48
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	44
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	25
Vitesse d'essorage en tr/min.	1075
Facteur g	462
Heures de fonctionnement testées	30000
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Touch Pro Plus
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Sélection libre
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
<b>Programmes base/groupes act.</b>	
Programmes de base	•
<b>Dosage</b>	
Bac à produits	3 compléments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12

PWM 920 [EL DV DD WP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, socle à pesée intégrée, M Touch Pro Plus – programmable.

Code EAN: 4002516327035 / Numéro de matériel: 11511250 /

Ancien Numéro de matériel: 51920022EU

Détection de jauge vide

•

#### Raccordement électr. standard

Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	18,00
Puissance totale de raccordement en kW	19,00
Protection par fusible en A	35

#### Variante de tension possible 1

Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	18,00
Puissance totale de raccordement en kW	19,00
Protection par fusible en A	35

#### Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre]	3x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau dure (option) [nombre]	2 x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70

#### Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1705
Dimension extérieure, largeur nette en mm	924
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	935
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1862
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1130
Poids net en kg	443,0
Poids brut en kg	464
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	6285

#### Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste	67 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	6,48

#### Équipement

Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Nervures d'entraînement efficaces	•
EcoSpeed	•
Système de ressorts combinés	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Socle avec pesée intégrée	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

#### Efficacité et durabilité

Taux de recyclage en %	92
------------------------	----

#### Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)	•
--------------------	---

PWM 920 [EL DV DD WP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, socle à pesée intégrée, M Touch Pro Plus – programmable.



Code EAN: 4002516327035 / Numéro de matériel: 11511250 /

Ancien Numéro de matériel: 51920022EU

Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Recyclage de l'eau (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
<b>Capacités</b>	
Masques respiratoires [nombre]	15
Casques de protection [nombre]	5
Combinaisons [nombre]	3
Survestes [nombre]	5
Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]	2
Couettes synthétiques [nombre]	2
Oreillers synthétiques [nombre]	4
Couettes plumes [nombre]	2
Oreillers plumes [nombre]	4
Torchons, 22 g [nombre]	456
Serpillères, coton, 40 cm/190 g [nombre]	106
Serpillères, coton, 50 cm/220 g [nombre]	91
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	167
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	117
Carrés microfibrés, 100 g [nombre]	200
Franges microfibrés, 150 g [nombre]	130
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	3
<b>Normes, labels et marquages</b>	
CE	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•