

CM 5410 Silence

Machine à café autonome

tout le plaisir du café avec OneTouch for Two et les profils utilisateur.



- Préparation simultanée d'une simple pression – OneTouch for Two
- Résultats parfaits et arôme intense – AromaticSystem
- Mousse de lait onctueuse pour des spécialités de café variées
- Entretien et longévité: le nettoyage facile – Programme nettoyage
- Préparer des boissons en grandes quantités – Fonction cafetière

Code EAN: 4002516327400 / Numéro de matériel: 11511920 / Ancien Numéro de matériel: 29541020F

Modèle et design	
Machine à café avec système de grains	•
Coloris	Noir obsidien
Avantages gustatifs	
Système Aromatique	•
Préparation OneTouch	•
Préparation OneTouch for Two	•
Profils utilisateurs programmables	2
Broyeur conique préservant les arômes	•
Degré de mouture réglable	•
Autres variétés de café moulu disponibles	•
Quantité de mouture programmable	•
Quantité d'eau programmable	•
Température d'eau programmable	•
Quantité de lait programmable	•
Quantité de mousse de lait programmable	•
Préinfusion programmable	•
Confort d'utilisation	
Écran	DirectSensor
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café min. en cm	8,0
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café max. en cm	13,5
Multilingua	•
Nombre de variétés de grains	1
Nombre de réservoirs à grains	1
Capacité du réservoir à grains A en g	200
Capacité totale des réservoirs à grains en g	200
Capacité du réservoir d'eau en l	1,3
Capacité du récipient pour capsules usagées (pièces)	7
Capacité du bac d'égouttage en l	0,8
Réservoir facilement accessible	•
Temps de mise en veille programmable	•
Réglages personnalisés	•
Spécialités de boissons	
Quantités des boissons sélectionnables en ml	20-300
Ristretto simple	•
Ristretto double	•
Espresso simple	•
Espresso double	•
Café simple	•
Café double	•
Café allongé simple	•
Café allongé double	•
Cappuccino simple	•
Cappuccino double	•
Latte macchiato simple	•
Latte macchiato double	•
Lait chaud simple	•
Lait chaud double	•

