

CM 5510 Silence
Machine à café automatique
tout le plaisir du café avec la fonction OneTouch for Two.



- Préparation simultanée d'une simple pression – OneTouch for Two
- Résultats parfaits et arôme intense – AromaticSystem
- Mousse de lait onctueuse pour des spécialités de café variées
- Entretien et longévité: le nettoyage facile – Programme nettoyage
- Préparer des boissons en grandes quantités – Fonction cafetière

Code EAN: 4002516327813 / Numéro de matériel: 11511930 / Ancien Numéro de matériel: 29551004F

Informations générales	
Référence du modèle	CM 5510 Silence
Référence mat. du fabricant	11511930
Numéro EAN	4002516327813
Modèle et design	
Machine à café avec système de grains	•
Couleur	Or rosé
Avantages gustatifs	
Système Aromatique	•
Préparation OneTouch	•
Préparation OneTouch for Two	•
Profils utilisateurs programmables	2
Broyeur conique pour préserver le goût	•
Degré de mouture réglable	•
Autres variétés de café moulu disponibles	•
Quantité de mouture programmable	•
Quantité d'eau programmable	•
Température d'eau programmable	•
Quantité de lait programmable	•
Quantité de mousse de lait programmable	•
Préinfusion programmable	•
Confort d'utilisation	
Écran	DirectSensor
MultiLingua	•
Nombre de variétés de grains	1
Nombre de réservoirs à grains	1
Capacité du réservoir à grains A en g	200
Capacité totale des réservoirs à grains en g	200
Capacité du réservoir d'eau en l	1,3
Capacité du bac à marc pour galettes de café (pièces)	7
Capacité du bac d'égouttage en l	0,8
Réservoir facilement accessible	•
Temps de mise en veille programmable	•
Réglages personnalisés	•
Spécialités de boissons	
Quantités des boissons sélectionnables en ml	20-300
Ristretto simple	•
Ristretto double	•
Espresso simple	•
Espresso double	•
Café simple	•
Café double	•
Café allongé simple	•
Café allongé double	•
Cappuccino simple	•
Lait chaud simple	•
Lait chaud double	•
Mousse de lait simple	•

CM 5510 Silence

Machine à café automatique

tout le plaisir du café avec la fonction OneTouch for Two.



Code EAN: 4002516327813 / Numéro de matériel: 11511930 /

Ancien Numéro de matériel: 29551004F

Mousse de lait double	•
Caffè latte simple	•
Caffè latte double	•
Eau très chaude simple	•
Cafetière	•
Cappuccino double	•
Latte macchiato double	•
Latte macchiato simple	•
Efficacité et durabilité	
Mode Eco activable	•
Consommation en mode veille en W	<=0,3
Consommation en mode Veille en W	<=0,3
Confort d'entretien	
Détartrage manuel	•
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	•
Programmes de nettoyage pratiques	•
Fonction de rinçage automatique	•
ComfortClean	•
Conduit de lait amovible	•
Unité de percolation amovible	•
Dureté de l'eau réglable	•
Sécurité	
Verrouillage de la mise en marche	•
Caractéristiques techniques	
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café en cm	13,5
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café en cm	8,0
Largeur des appareils en mm	241
Hauteur de l'appareil en mm	360
Profondeur de l'appareil en mm	460
Puissance totale de raccordement en kW	1,45
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,0
Accessoires fournis	
Pastilles détartrantes	•
Pastilles de nettoyage	•
Mode d'emploi succinct à l'arrière de l'appareil	•

CM 5510 Silence

Machine à café automatique

tout le plaisir du café avec la fonction OneTouch for Two.



Code EAN: 4002516327813 / Numéro de matériel: 11511930 /

Ancien Numéro de matériel: 29551004F

Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

???, ??, ?
???, deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, ???,
???, hrvatski, bahasa
malaysia, nederlands, norsk,
polski, portugês, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar