

CM 5710 Silence
Machine à café autonome
tout le plaisir du café avec la fonction OneTouch for Two.



- Préparation simultanée d'une simple pression – OneTouch for Two
- Résultats parfaits et arôme intense – AromaticSystem
- Mousse de lait onctueuse pour des spécialités de café variées
- Entretien et longévité: le nettoyage facile – Programme nettoyage
- Préparer des boissons en grandes quantités – Fonction cafetière

Code EAN: 4002516327837 / Numéro de matériel: 11511950 / Ancien Numéro de matériel: 29571006F

Modèle et design	
Machine à café avec système de grains	•
Coloris	Bronze PearlFinish
Avantages gustatifs	
Système Aromatique	•
Préparation OneTouch	•
Préparation OneTouch for Two	•
Profils utilisateurs programmables	2
Broyeur conique préservant les arômes	•
Degré de mouture réglable	•
Autres variétés de café moulu disponibles	•
Quantité de mouture programmable	•
Quantité d'eau programmable	•
Température d'eau programmable	•
Quantité de lait programmable	•
Quantité de mousse de lait programmable	•
Préinfusion programmable	•
Confort d'utilisation	
Écran	DirectSensor
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café min. en cm	8,0
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café max. en cm	13,5
Multilingua	•
Nombre de variétés de grains	1
Nombre de réservoirs à grains	1
Capacité du réservoir à grains A en g	200
Capacité totale des réservoirs à grains en g	200
Capacité du réservoir d'eau en l	1,3
Capacité du récipient pour capsules usagées (pièces)	7
Capacité du bac d'égouttage en l	0,8
Réservoir facilement accessible	•
Temps de mise en veille programmable	•
Réglages personnalisés	•
Spécialités de boissons	
Quantités des boissons sélectionnables en ml	20-300
Ristretto simple	•
Ristretto double	•
Espresso simple	•
Espresso double	•
Café simple	•
Café double	•
Café allongé simple	•
Café allongé double	•
Cappuccino simple	•
Cappuccino double	•
Latte macchiato simple	•
Latte macchiato double	•
Lait chaud simple	•
Lait chaud double	•

CM 5710 Silence
Machine à café autonome
tout le plaisir du café avec la fonction OneTouch for Two.



Code EAN: 4002516327837 / Numéro de matériel: 11511950 /
Ancien Numéro de matériel: 29571006F

Mousse de lait simple	•
Mousse de lait double	•
Caffè latte simple	•
Caffè latte double	•
Eau très chaude simple	•
Cafetière	•
Efficacité et durabilité	
Mode Eco activable	•
Confort d'entretien	
Détartrage manuel	•
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	•
Programmes de nettoyage pratiques	•
Fonction de rinçage automatique	•
ComfortClean	•
Conduit de lait amovible	•
Unité de percolation amovible	•
Dureté de l'eau réglable	•
Sécurité	
Verrouillage de la mise en marche	•
Caractéristiques techniques	
Largeur des appareils en mm	241
Hauteur de l'appareil en mm	360
Profondeur de l'appareil en mm	460
Puissance totale de raccordement en kW	1,45
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,2
Accessoires fournis	
Bon pour cafetière CJ 1	•
Bon pour 4 x 250 g de café en grains BlackEdition ONE FOR ALL	•
Pastilles détartrantes	•
Pastilles de nettoyage	•
Mode d'emploi succinct à l'arrière de l'appareil	•
Langues affichage dispo.	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguais, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,