

PWM 514 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique avec bac à produits, M Touch Pro.



- Volume du tambour 130 l, capacité 14,0 kg
- 14 % de consommation d'eau et 17 % d'énergie en moins*
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Pro
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

* Concerne le programme Couleurs 60° avec raccordement à l'eau chaude, par rapport au modèle précédent.

Code EAN: 4002516327509 / Numéro de matériel: 11512020 / Ancien Numéro de matériel: 51514001EU

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance
Façade	Gris acier
Coloris du bandeau	Inox
Capacité maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	14,0
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	14,0
Volume du tambour en l	130
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Concept innovant de cuve de bain lessiviel	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss 2.0 breveté	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide	7,80
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide	0,20
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	7,20
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,07
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	109,2
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	2,80
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	56
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude	100,8
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude	0,98
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	49

PWM 514 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro.



Code EAN: 4002516327509 / Numéro de matériel: 11512020 /

Ancien Numéro de matériel: 51514001EU

Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	99,4
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	1,82
Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	40
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	98,0
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	0,42
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	36
Durée du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en min	0,83
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	53
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	49
Vitesse d'essorage en tr/min.	1025
Facteur g	364
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Départ différé max. en h	Sélection libre
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Dosage	
Bac à produits	3 compléments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	9,00
Puissance totale de raccordement en kW	9,60
Protection par fusible en A	16
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	9,00
Puissance totale de raccordement en kW	9,60
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	3x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau dure (option) [nombre]	2 x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70

PWM 514 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro.



Code EAN: 4002516327509 / Numéro de matériel: 11512020 /
Ancien Numéro de matériel: 51514001EU

Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1350
Dimension extérieure, largeur nette en mm	799
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	995
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1480
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1130
Poids net en kg	276,0
Poids brut en kg	295
Charge au sol maximale en N	4453
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	67 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	6,48
Équipement	
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Nervures d'entraînement efficaces	•
Système de ressorts combinés	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	91
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Capacités	
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	3
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	3
Normes, labels et marquages	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
UKCA	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•