

PWM 920 [RH DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique puissance chauffe réduite et bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.



- Volume du tambour 180 l, capacité 20.0 kg
- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516328056 / Numéro de matériel: 11512070 /
Ancien Numéro de matériel: 51920003EU

Design et modèle

Modèle	Chargement frontal
Gamme	Performance Plus
Façade	Inox
Coloris du bandeau	Inox
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	20,0
Volume du tambour en l	180
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Concept innovant de cuve de bain lessiviel	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss 2.0 breveté en inox	•

Application

Adaptés pour les hôtels et restaurants	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements de soin	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•

Performances

Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide	6,20
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	5,90
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	124,0
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude	118,0
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	116,0

PWM 920 [RH DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique puissance chauffe réduite et bac à produits, M Touch Pro Plus — librement programmable.



Code EAN: 4002516328056 / Numéro de matériel: 11512070 /

Ancien Numéro de matériel: 51920003EU

Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	114,0
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	46
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	42
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	25
Vitesse d'essorage en tr/min.	1120
Facteur g	502
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro Plus
Possibilité de programmation	Librement programmable
Départ différé max. en h	Librement sélectionnable
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
Dosage	
Bac à produits	4 compartiments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	9,00
Puissance totale de raccordement en kW	10,00
Protection par fusible en A	16
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	9,00
Puissance totale de raccordement en kW	10,00
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	3 x tuyau 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1 x 3/4" avec raccord 1"
Eau dure (option) [nombre]	2 x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1450
Dimension extérieure, largeur nette en mm	924
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	935
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1585
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1130
Poids net en kg	389,0
Poids brut en kg	409
Charge au sol maximale en N	5755

PWM 920 [RH DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique puissance chauffe réduite et bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.

Code EAN: 4002516328056 / Numéro de matériel: 11512070 /

Ancien Numéro de matériel: 51920003EU

Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	67 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	6,48
Équipement	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Nervures d'entraînement efficaces	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Système de ressorts combinés	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Essorage haute vitesse efficace	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité	
Taux de recyclage en %	92
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Recyclage de l'eau (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	15
Casques de protection [nombre]	5
Combinaisons [nombre]	3
Survestes [nombre]	5
Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]	2
Couettes synthétiques [nombre]	2
Oreillers synthétiques [nombre]	4
Couettes plumes [nombre]	2
Oreillers plumes [nombre]	4
Torchons, 22 g [nombre]	456
Serpillères, coton, 40 cm/190 g [nombre]	106
Serpillères, coton, 50 cm/220 g [nombre]	91
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	167
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	117
Carrés microfibres, 100 g [nombre]	200
Franges microfibres, 150 g [nombre]	130

PWM 920 [RH DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique puissance chauffe réduite
et bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.



Code EAN: 4002516328056 / Numéro de matériel: 11512070 /

Ancien Numéro de matériel: 51920003EU

Couvertures d'été pour chevaux [nombre] 3

Normes, labels et marquages

CE

•

VDE-CEM

•

VDE

•

Protection contre les projections d'eau IP X4

•

DEEE

•

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•