

ProCare Tex 11 - 20 kg

Lessive universelle, lessive en poudre, alcaline, 20 kg

une lessive ultra-performante, sans phosphates, et enrichie aux enzymes.



- Pour un nettoyage optimal de tous types de textiles
- Spécialement conçu pour Miele Professional
- Particulièrement efficace même à basse température
- Enzymes biologiquement efficaces, contient de l'oxygène actif
- Excellentes propriétés détachantes sur la saleté et le gras

Code EAN: 4002516365549 / Numéro de matériel: 11520440 /
Ancien Numéro de matériel: 59705301DE

| | |
|---|-----------------------|
| Famille produit | |
| Lave-linge | • |
| Efficacité de lavage | |
| Détachement de la saleté | Très bien |
| Dissolution des protéines | Très bien |
| Dissolution de la graisse | Très bien |
| Blanchiment | Très bien |
| Dosage | |
| Adaptation de la concentration du dosage possible | • |
| Valeur pH de la solution | 10,0-11,0 |
| Dosage manuel | • |
| Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau | • |
| Utilisation | |
| Laveries automatiques | • |
| Hôtellerie, gastronomie | • |
| Caractéristiques produit | |
| Type de produit | Lessive tous textiles |
| Alcalinité | Alcalin |
| Formation d'agrégats | Détergent en poudre |
| Composants | Oxygène |
| Effet biologique grâce à des enzymes spéciales | • |
| Sans phosphates | • |
| Efficace à des température de 30 à 90 °C | • |
| Particulièrement efficace à basse température | • |
| Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³ | 0,60 |
| Manipulation aisée | • |
| Conseils de stockage | |
| Température de stockage minimale en °C | 0 |
| Température de stockage maximale en °C | 40 |
| À conserver dans un endroit frais et sec | • |
| Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient | • |
| Durée de conservation en mois | 24 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 750 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 350 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 140 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 140,00 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 440,00 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 620,00 |
| Capacité de charge en g | 20000 |
| Poids brut en kg | 21,00 |
| Conformités, contrôles et indicateurs | |
| Conforme aux normes SGH/CLP | • |