

G 5002 SCi Active  
Lave-vaisselle intégré  
la qualité éprouvée Miele à un premier prix avantageux.



- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie – Raccordement à l'eau chaude
- Rangement flexible et sûr – Aménagement de panier Comfort
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose
- Flexibilité maximum – Panier supérieur réglable en hauteur



Code EAN: 4002516347699 / Numéro de matériel: 11554240 /  
Ancien Numéro de matériel: 21500257F

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Type</b>   |                                      |
| Lave-vaisselle intégrables  | •                                    |
| Lave-vaisselle 60 cm  | •                                    |
| <b>Design</b>   |                                      |
| Coloris du bandeau  | Inox CleanSteel                      |
| Type de bandeau de commande   | Panneau droit                        |
| Type de commande  | Touche de sélection de progr.        |
| Écran   | Affichage à 7 segments à 3 positions |
| Couleur de l'écran  | Jaune                                |
| <b>Confort</b>  |                                      |
| Dispositif d'aide à la fermeture de porte                                       | ComfortClose                         |
| Affichage du temps restant  | •                                    |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance  | •                                    |
| Contrôle de fonctionnement  | sonore                               |
| <b>Efficacité et durabilité</b>   |                                      |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G)   | E                                    |
| Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de                      | 6,0                                  |
| Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)        | 8,9                                  |
| Consommation électrique du programme ECO en kWh                                 | 0,95                                 |
| Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh        | 95                                   |
| Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh | 0,65                                 |
| Durée du programme ECO en minutes   | 234                                  |
| Classe d'émission sonore  | B                                    |
| Émissions sonores en dB(A)  | 43                                   |
| EcoPower Technology   | •                                    |
| Hygiène testée  | •                                    |
| Raccordement à l'eau chaude   | •                                    |
| <b>Qualité du résultat</b>  |                                      |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée   | •                                    |
| <b>Programmes de lavage</b>   |                                      |
| QuickPowerWash  | •                                    |
| ECO   | •                                    |
| Automatic   | •                                    |
| Intensif 75 °C  | •                                    |
| Fragile   | •                                    |
| <b>Options de lavage</b>  |                                      |
| Programme Express   | •                                    |
| Extra propre  | •                                    |
| Séchage +   | •                                    |
| <b>Aménagement des paniers</b>  |                                      |
| Rangement des couverts  | Tiroir à couverts                    |
| Support pour tasses FlexCare  | 1                                    |
| Aménagement des paniers   | Comfort                              |
| Nombre de couverts  | 14                                   |

G 5002 SCi Active  
Lave-vaisselle intégré  
la qualité éprouvée Miele à un premier prix avantageux.



Code EAN: 4002516347699 / Numéro de matériel: 11554240 /  
Ancien Numéro de matériel: 21500257F

| <b>Sécurité</b>   |       |
|---|-------|
| Système AquaSécurité  | •     |
| Sécurité enfants  | •     |
| <b>Caractéristiques techniques</b>  |       |
| Largeur minimale de la niche en mm  | 600   |
| Largeur maximale de la niche en mm  | 600   |
| Hauteur minimale de la niche en mm  | 805   |
| Hauteur maximale de la niche en mm  | 870   |
| Profondeur de la niche en mm  | 570   |
| Largeur des appareils en mm   | 598   |
| Hauteur de l'appareil en mm   | 805   |
| Profondeur de l'appareil en mm  | 570   |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm  | 116,5 |
| Poids net en kg   | 44,7  |
| Puissance totale de raccordement en kW  | 2,00  |
| Tension en V  | 230   |
| Protection par fusible en A   | 10    |
| Nombre de phases  | 1     |
| Norme de fréquence électrique   | 50    |
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm   | 1,50  |
| Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm  | 1,50  |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m                                      | 1,70  |
| Poids min. du panneau d'habillage en kg   | 3,0   |
| Poids max. du panneau d'habillage en kg   | 10,0  |
| [rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]                     | 9,0   |
| [rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]                     | 19,0  |
| <b>Accessoires fournis</b>  |       |
| 1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces)  | •     |
| Bon d'achat pour 1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou neuf paquets à un prix spécial | •     |

G 5002 SCi Active  
Lave-vaisselle intégré  
la qualité éprouvée Miele à un premier prix avantageux.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)