

G 5273 SCVi Excellence
Lave-vaisselle totalement intégrable
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Design innovant et confort sans pareil – le tiroir 3D MultiFlex
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès 6.0 l en programme Automatic
- Flexibilité et rangement en toute sécurité – paniers ExtraComfort
- Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie – Raccordement à l'eau chaude



Code EAN: 4002516348498 / Numéro de matériel: 11554540 /
Ancien Numéro de matériel: 21527362F

Type	
Lave-vaisselle totalement intégrable	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Coloris du bandeau	Inox
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage à 7 segments à 3 positions
Couleur de l'écran	Jaune
Confort	
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	sonore
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	C
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,9
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,74
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	74
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,52
Durée du programme ECO en minutes	238
Classe d'émission sonore	C
Émissions sonores en dB(A)	45
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
Fragile	•
Options de lavage	
Programme Express	•
Extra propre	•
Séchage +	•

G 5273 SCVi Excellence
Lave-vaisselle totalement intégrable
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



Code EAN: 4002516348498 / Numéro de matériel: 11554540 /
Ancien Numéro de matériel: 21527362F

Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Aménagement des paniers	ExtraComfort
Nombre de couverts	14
Sécurité	
Système AquaSécurité	•
Caractéristiques techniques	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	805
Hauteur maximale de la niche en mm	870
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	550
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	44,0
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Poids min. du panneau d'habillage en kg	4,0
Poids max. du panneau d'habillage en kg	11,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]	8,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]	16,0
Accessoires fournis	
1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces)	•
Bon d'achat pour 1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou neuf paquets à un prix spécial	•

G 5273 SCVi Excellence
Lave-vaisselle totalement intégrable
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)