

## PWM 514 Mop Star [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, M Touch Pro, pour le Facility Management.



- Volume du tambour 130 l, capacité 14,0 kg
- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Pro
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516358220 / Numéro de matériel: 11580310 / Ancien Numéro de matériel: 51514005EU

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance
Façade	Gris acier
Coloris du bandeau	Inox
Capacité maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	14,0
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	14,0
Volume du tambour en l	130
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Concept innovant de cuve de bain lessiviel	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss 2.0 breveté	•
Application	
Convient au Facility Management	•
Performances	
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide	7,80
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide	0,20
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	7,20
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,07
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	109,2
Consommation d'eau du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en l	184,4
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	2,80
Consommation d'énergie du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en kWh	2,96
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	49
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude	100,8
Consommation d'eau du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en l	185,2
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude	0,98
Consommation d'énergie du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en kWh	1,00
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	49
Durée du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en min	58
Durée du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en min	45
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	53

## PWM 514 Mop Star [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, M Touch Pro, pour le Facility Management.



Code EAN: 4002516358220 / Numéro de matériel: 11580310 /

Ancien Numéro de matériel: 51514005EU

Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	49
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	25
Vitesse d'essorage en tr/min.	1025
Facteur g	364
Heures de fonctionnement testées	30000
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Départ différé max. en h	Sélection libre
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
<b>Programmes base/groupes act.</b>	
Programmes de base	•
<b>Dosage</b>	
Bac à produits	3 compléments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	9,00
Puissance totale de raccordement en kW	9,60
Protection par fusible en A	16
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	9,00
Puissance totale de raccordement en kW	9,60
Protection par fusible en A	16
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	3x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau dure (option) [nombre]	2 x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1350
Dimension extérieure, largeur nette en mm	799
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	995
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1480
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1130
Poids net en kg	276,0
Poids brut en kg	295
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	4453
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	67 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	6,48

PWM 514 Mop Star [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, M Touch Pro, pour le Facility Management.



Code EAN: 4002516358220 / Numéro de matériel: 11580310 /

Ancien Numéro de matériel: 51514005EU

<b>Équipement</b>	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Nervures d'entraînement efficaces	•
Système de ressorts combinés	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Taux de recyclage en %	92
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
<b>Capacités</b>	
Torchons, 22 g [nombre]	320
Serpillères, coton, 40 cm/190 g [nombre]	75
Serpillères, coton, 50 cm/220 g [nombre]	65
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	120
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	84
Carrés microfibres, 100 g [nombre]	140
Franges microfibres, 150 g [nombre]	93
<b>Normes, labels et marquages</b>	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•