

PWM 514 Self-Service [EL DV]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec M Touch Pro, pour les exigences des applications en libre service.



- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Volume du tambour 130 l, capacité 14.0 kg
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Pro
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516358244 / Numéro de matériel: 11580330 /
Ancien Numéro de matériel: 51514010EU

Design et modèle	
Modèle	Chargement frontal
Gamme	Performance
Façade	Gris acier
Coloris du bandeau	Inox
Capacité maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	14,0
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	14,0
Volume du tambour en l	130
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Concept innovant de cuve de bain lessiviel	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss 2.0 breveté en inox	•
Application	
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Performances	
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	7,20
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	109,2
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	2,80
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	56
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude	100,8
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude	0,98
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	49
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	1,82
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	53
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	49
Vitesse d'essorage en tr/min.	1025
Facteur g	364
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Préconfiguration spécifique au client possible	•
Départ différé max. en h	Sélection libre
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•

PWM 514 Self-Service [EL DV]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec M Touch Pro, pour les exigences des applications en libre service.



Code EAN: 4002516358244 / Numéro de matériel: 11580330 /

Ancien Numéro de matériel: 51514010EU

Langues d'affichage paramétrables	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Dosage	
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	9,00
Puissance totale de raccordement en kW	9,60
Protection par fusible en A	16
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	9,00
Puissance totale de raccordement en kW	9,60
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	2x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau dure (option) [nombre]	2 x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1350
Dimension extérieure, largeur nette en mm	799
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	986
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1480
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1130
Poids net en kg	272,0
Poids brut en kg	291
Charge au sol maximale en N	4414
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	67 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	6,48
Équipement	
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Nervures d'entraînement efficaces	•
Système de ressorts combinés	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Essorage haute vitesse efficace	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

PWM 514 Self-Service [EL DV]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec M Touch Pro, pour les exigences des applications en libre service.



Code EAN: 4002516358244 / Numéro de matériel: 11580330 /

Ancien Numéro de matériel: 51514010EU

Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	91
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Capacités	
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	3
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	3
Normes, labels et marquages	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•