

## PWM 520 Self-Service [EL DV]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec M Touch Pro, pour les exigences des applications en libre service.



- Volume du tambour 180 l, capacité 20.0 kg
- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Pro
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516358275 / Numéro de matériel: 11580370 / Ancien Numéro de matériel: 51520012EU

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance
Façade	Gris acier
Coloris du bandeau	Inox
Capacité maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	20,0
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	20,0
Volume du tambour en l	180
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Concept innovant de cuve de bain lessiviel	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss 2.0 breveté	•
Application	
Convient aux laveries	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Performances	
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide	7,80
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	7,20
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	156,0
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	4,00
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	57
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude	144,0
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude	1,40
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	49
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	2,60
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	53
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	49
Vitesse d'essorage en tr/min.	950
Facteur g	361
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Préconfiguration spécifique au client possible	•
Départ différé max. en h	Sélection libre
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•

## PWM 520 Self-Service [EL DV]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec M Touch Pro, pour les exigences des applications en libre service.



Code EAN: 4002516358275 / Numéro de matériel: 11580370 /

Ancien Numéro de matériel: 51520012EU

Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme

### Programmes base/groupes act.

Programmes de base

### Dosage

Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre] 12

Détection de jauge vide

### Raccordement élect. standard

Type de chauffage Électrique

Raccordement électrique 3N AC 400V 50HZ

Puissance de chauffe en kW 15,00

Puissance totale de raccordement en kW 16,00

Protection par fusible en A 25

### Variante de tension possible 1

Raccordement électrique 3N AC 400V 60HZ

Puissance de chauffe en kW 15,00

Puissance totale de raccordement en kW 16,00

Protection par fusible en A 25

### Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre] 2x 1/2" avec raccord 3/4"

Eau chaude [nombre] 1x 1/2" avec raccord 3/4"

Eau dure (option) [nombre] 2 x 1/2" avec raccord 3/4"

Vanne de vidange DN 70

### Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm 1450

Dimension extérieure, largeur nette en mm 924

Dimension extérieure, profondeur nette en mm 926

Dimension extérieure, hauteur brute en mm 1585

Dimension extérieure, largeur brute en mm 1090

Dimension extérieure, profondeur brute en mm 1130

Poids net en kg 385,0

Poids brut en kg 405

Charge au sol maximale en N/m<sup>2</sup> 5716

### Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste 67 dB(A) re 20 µPa

Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h 6,48

### Équipement

Contrôle anti-balourd tridimensionnel

Rinçage désinfectant

Nervures d'entraînement efficaces

Système de ressorts combinés

Surveillance de la température

Résistance spéciale

Contrôle de capacité automatique+

Ajouter du linge

Sélection de programme via cadre couleur

Accessoires indépendants de l'appareil

### Efficacité et durabilité

Taux de recyclage en % 92

### Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)

## PWM 520 Self-Service [EL DV]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec M Touch Pro, pour les exigences des applications en libre service.



Code EAN: 4002516358275 / Numéro de matériel: 11580370 /

Ancien Numéro de matériel: 51520012EU

Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
<b>Capacités</b>	
Couettes synthétiques [nombre]	2
Oreillers synthétiques [nombre]	4
Couettes plumes [nombre]	2
Oreillers plumes [nombre]	4
<b>Normes, labels et marquages</b>	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•