

WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

Lave-linge séchant WT1 :

Lavage 9kg, séchage 5kg / Dosage automatique TwinDos / Connecté @ / Système vapeur SteamCare / Linge propre et sec moins de 3h



- Lavage 9 kg, séchage 5 kg – idéal pour les grandes quantités
- Dosage précis et automatique de la lessive avec TwinDos®
- Lavage et séchage en un temps record – QuickPower
- 50 % de repassage en moins et de nombreuses applications – SteamCare
- Commande intégrale de votre lave-linge séchant via Miele@home**

* Brevet EP 2 784 205

** Offre internet supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont réalisables grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon les régions.



Code EAN: 4002516362609 / Numéro de matériel: 11581920 / Ancien Numéro de matériel: 11TW8704NL

Modèle	
Côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Ouverture de porte	droite
Type	
Chargement frontal	•
Lave-linge fct sèche-linge	
Lavage et séchage constants	•
Mesure électronique de l'humidité résiduelle	•
Sèche-linge à condensation avec refroidissement par eau	•
Essorage thermique	•
Essorage	
Vitesse d'essorage maximale	1600
Arrêt cuve pleine	•
Fonction « sans essorage »	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Chrome
Type de bandeau de commande	oblique
Type de commande	Commande tactile
Écran	MTouch
Performance de nettoyage	
Technologie de lavage innovante PowerWash	•
Dosage automatique de la lessive TwinDos	•
Dosage précis par capsule CapDosing	•
Option Taches	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
Protection du linge	
Tambour à structure alvéolaire	•
Charge en kg pour le lavage	9,0
Charge en kg pour le séchage	6,0
Technologie PerfectCare	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de déroulement de programme	Oui
Texte d'informations	•
Programmes favoris	•
Rinçage automatique des peluches	•
Éclairage du tambour	LED
MultiLingua	•
Bac à produits AutoClean	•
Indication de la charge et recommandation de dosage	•
AddLoad	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Classe d'efficacité énergétique lavage et séchage (A–G)	D

WTW870WPM P Wash&TDos 9/6kg

Lave-linge séchant WT1 :

Lavage 9kg, séchage 5kg, Dosage automatique TwinDos/Connecté@/Système vapeur SteamCare/Linge propre et sec moins de 3h



Code EAN: 4002516362609 / Numéro de matériel: 11581920 /

Ancien Numéro de matériel: 11TW8704NL

Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de marche complet en kWh	307
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh	49
Consommation d'eau pondérée par cycle de marche pour le cycle de lavage en l	48
Consommation d'eau pondérée par cycle de marche pour le cycle de marche complet en l	73
Classe d'efficacité d'essorage	A
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pour l'essorage)	A
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	69
Durée du programme à capacité nominale pour le cycle de lavage	199
Durée du programme à capacité nominale pour le cycle de marche complet	439
Consommation en mode arrêt en W	0,10
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,50
Lavage à basse température « froid » et « 20 °C »	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle anti-mousse	•
Moteur ProfiEco	•
Programmes de lavage	
QuickPower	•
Automatic	•
Coton	•
Entretien facile	•
Chemises	•
Soie (lavage à la main)	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express	•
Linge foncé	•
Jeans	•
Textiles modernes	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Chaussures de sport	•
Oreillers	•
Duvets	•
Voilages	•
Coton hygiène	•
Nettoyage machine	•
Coton flèche	•
Textiles neufs	•
Amidonage	•
ECO 40-60	•
Programmes de séchage	
QuickPower	•
Automatic	•
Coton	•

WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

Lave-linge séchant WT1 :

Lavage 9kg, séchage 5kg / Dosage automatique TwinDos / Connecté @ / Système vapeur SteamCare / Linge propre et sec moins de 3h

Code EAN: 4002516362609 / Numéro de matériel: 11581920 /

Ancien Numéro de matériel: 11TW8704NL

Coton flèche	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Chemises	•
Soie	•
Laine	•
Programme Express	•
Linge foncé	•
Jeans	•
Textiles modernes	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Chaussures de sport	•
Oreiller normal	•
Coton hygiène	•
Textiles neufs	•
Air froid	•
Air chaud	•
Rafraîchir	•
Finish vapeur	•
Options de lavage	
Court	•
Trempage	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•
AllergoWash	•
Single	•
Options de séchage	
Rotation infoissable	•
Sécurité	
Système anti-fuites	Waterproof-Metal
Code PIN	•
Interface optique	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	714
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1132
Poids en kg	102
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2
Accessoires fournis	
3 capsules	•
UltraPhase 1 + 2	•
Bon d'achat pour cinq cartouches Miele UltraPhase	•

WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

Lave-linge séchant WT1 :

Lavage 9kg, séchage 5kg, Dosage automatique TwinDos/Connecté@/Système vapeur SteamCare/Linge propre et sec moins de 3h



Code EAN: 4002516362609 / Numéro de matériel: 11581920 /

Ancien Numéro de matériel: 11TW8704NL

Langues affichage dispo.


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english (AU),
english (CA), english (GB),
english (US), español,
français (CA), français
(FR), hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


WTW870WPM P Wash&TDos 9/6kg

Lave-linge séchant WT1 :


Lavage 9kg, séchage 5kg / Dosage automatique TwinDos / Connecté @ / Système vapeur SteamCare / Linge propre et sec moins de 3h




WT1 9/6 kg, installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 9/6 kg, drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 9/6 kg, drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 9/6 kg, drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm