

## PRI 418 [EL SOM LAM IB RF]

### Repasseuse

garniture à lamelles, bande d'engagement et retour avant pour les bateaux.



- Puissance 104.0 kg/h\*, diamètre du cylindre 365 mm, largeur de travail 1750 mm
- Refroidissement rapide des textiles – Table de sortie EasyFold
- Retour avant
- Encombrement minimum
- Communication à distance (WiFi en option)

\* En cas d'humidité résiduelle de 25 % – Indications de performance selon la norme DIN 11 902 : Le rendement de repassage réellement atteignable dépend des conditions d'utilisation, notamment du type de linge et de l'expérience des opérateurs.


Code EAN: 4002516367772 / Numéro de matériel: 11606890 / Ancien Numéro de matériel: 53418107SOM

<b>Design et modèle</b>	
Modèle	Entrée du linge par l'avant, sortie par l'arrière
Possibilité de pose affleurant au mur	•
Gamme	Professionnel
Habillage extérieur	Gris acier
Diamètre du cylindre en mm	365
Largeur de travail en mm	1750
Matériau de la presse	Aluminium
Garniture inférieure du rouleau	Enr. type ressort à lamelles
Toile de repassage	Toile en feutre aramide aig.
<b>Application</b>	
Convient à une utilisation offshore	•
Convient à la marine	•
<b>Performances</b>	
Rendement de repassage max. avec 25 % d'humidité résiduelle en kg/h	104,0
Rendement de repassage max. avec 50 % d'humidité résiduelle en kg/h	63,0
Heures de fonctionnement testées	20000
<b>Commande</b>	
Type de commande	Écran tactile
Écran tactile (option)	Touch-Display PRI
Réglage du programme	Réglage de paramètres de programme définis
Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	1,5
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	5,4
Température réglable	En continu
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3 AC 450V 50-60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	22,40
Puissance totale de raccordement en kW	23,00
Protection par fusible en A	50
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	3 AC 440V 50-60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	21,40
Puissance totale de raccordement en kW	22,00
Protection par fusible en A	50
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	1110
Dimensions extérieures, largeur en mm	2469
Dimensions extérieures, profondeur en mm	1441
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1388
Dimension extérieure, largeur brute en mm	2576
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1096
Poids net en kg	444
Poids brut en kg	521
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	4356
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	56 dB(A) re 20 µPa

PRI 418 [EL SOM LAM IB RF]

Repasseuse

garniture à lamelles, bande d'engagement et retour avant pour les bateaux.



Code EAN: 4002516367772 / Numéro de matériel: 11606890 /

Ancien Numéro de matériel: 53418107SOM

Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h 12,60

#### Équipement

Table de sortie EasyFold brevetée	•
Rallonge de table de sortie (option)	•
Presse HPC	•
Système automatique de protection des doigts/Barre protège-doigts	•
Barre de commande au pied FlexControl	•
Table d'introduction avec engagement par bandes	•
Décolleur	•
Bac à linge	•
Retour avant du linge	•
Capot de protection (option)	•
Programme favori	•
Détection d'insertion erronée	•
Suspension pneumatique	•
Fonction Pause	•
Haute pression d'appui	•
Rappel de nettoyage et de paraffinage de la presse	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Kit d'entretien APRI 319 pour la cuve fourni	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
<b>Normes, labels et marquages</b>	
VDE	•
CE	•
DEEE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IPX0	•
UKCA	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•