

K 7343 D

Réfrigérateur encastrable

avec PerfectFresh Pro pour fraîcheur prolongée et éclairage LED sans entretien.



- Conservation pro. – frais plus longtemps avec PerfectFresh Pro
- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Répartition homogène de température – DynaCool
- Pas de condensation visible grâce à la paroi sèche
- Lavage des balconnets au lave-vaisselle – ComfortClean



Code EAN: 4002516378464 / Numéro de matériel: 11641120 / Ancien Numéro de matériel: 36734300EU1

Catégorie d'appareil	
Réfrigérateur	•
Modèle	
Appareil encastrable	•
Appareil encastrable intégré	•
Ouverture de porte	droite
Charnière de porte interchangeable	•
Design	
Éclairage de la zone de réfrigération	LED
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système de réfrigération	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
Commande	
Panneau de commande	SensorTouch
Partie réfrigération débranchable	Non
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperFroid	•
Nombre de zones de température	2
Mode Shabbat	•
Mode Fête	•
Mode Holiday (vacances)	•
Réfrigérateur/zone de réfrigération	
Nombre de clayettes	4
Porte-bouteilles en métal chromé	•
Nombre de tiroirs de refroidissement	2
Paroi sèche	Plastique
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves	2
Balconnet de contreporte pour bouteilles	1
Balconnets de contreporte	3
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	D
Consommation d'énergie par an en kWh	113,80
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,31
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme de porte visuelle	•
Caractéristiques techniques	
Largeur de la niche en mm min.	560
Largeur de la niche en mm max.	570
Hauteur de la niche en mm min.	1216
Hauteur de la niche en mm max.	1231
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	559
Hauteur de l'appareil en mm	1218
Profondeur de l'appareil en mm	546

K 7343 D

Réfrigérateur encastrable

avec PerfectFresh Pro pour fraîcheur prolongée et éclairage LED sans entretien.




Code EAN: 4002516378464 / Numéro de matériel: 11641120 /
Ancien Numéro de matériel: 36734300EU1

Poids en kg	41,7
Technique de fixation	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	19
Classe climatique	SN-T
Zone de réfrigération en l	190
dont zone PerfectFresh en l	67
Volume total utile en l	189
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	35
Consommation électrique en milliampères (mA)	1200
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,2
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Balconnet à œufs	•


K 7343 D

Réfrigérateur encastrable



avec PerfectFresh Pro pour fraîcheur prolongée et éclairage LED sans entretien.



K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, installation (footnote*) (installation drawings)



K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, K7378B, built-in (footnote*) (installation drawings)



K7347C, K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, K7378B, side view (installation drawings)