

K 7473 D

Réfrigérateur encastrable

avec FlexiLight2.0 et PerfectFresh Active, humid. active pour plus de fraîcheur.



- Frais 5x plus longtemps avec l'humidification PerfectFresh Active
- Éclairage clayettes réglable individuellement avec FlexiLight2.0
- Répartition homogène de température – DynaCool
- Réglage en hauteur individuel des balconnets de contreporte
- Pas de condensation visible grâce à la paroi sèche CleanSteel



Code EAN: 4002516379102 / Numéro de matériel: 11641350 / Ancien Numéro de matériel: 36747300EU1

| | |
|---|-----------------------------|
| Catégorie d'appareil | |
| Réfrigérateur | • |
| Modèle | |
| Appareil encastrable | • |
| Appareil encastrable intégré | • |
| Ouverture de porte | droite |
| Charnière de porte interchangeable | • |
| Design | |
| Éclairage de la zone de réfrigération | FlexiLight 2,0 |
| Éclairage ventilateur | • |
| Éclairage système de réfrigération | • |
| Confort d'utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Système de réfrigération | PerfectFresh Active |
| Humidification active du tiroir supérieur | • |
| Réglage précis porte intérieure | • |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| ComfortSize | • |
| SoftClose | • |
| SelfClose | • |
| Commande | |
| Panneau de commande | FreshTouch |
| Partie réfrigération débranchable | Non |
| Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | Non |
| SuperFroid | • |
| Nombre de zones de température | 2 |
| Mode Shabbat | • |
| Mode Fête | • |
| Mode Holiday (vacances) | • |
| Réfrigérateur/zone de réfrigération | |
| Nombre de clayettes | 5 |
| dont éclairés | 3 |
| Porte-bouteilles en métal chromé | • |
| Nombre de tiroirs de refroidissement | 2 |
| Paroi sèche | CleanSteel Inox antitraçage |
| Nombre de balconnets de contreporte pour conserves | 3 |
| Balconnet de contreporte pour bouteilles | 1 |
| Balconnets de contreporte | 4 |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G) | D |
| Consommation d'énergie par an en kWh | 114,20 |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh | 0,31 |
| Sécurité | |
| Fonction de verrouillage | • |
| Alarme de porte sonore | • |
| Alarme de porte visuelle | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Largeur de la niche en mm min. | 560 |

K 7473 D

Réfrigérateur encastrable

avec FlexiLight2.0 et PerfectFresh Active, humid. active pour plus de fraîcheur.



Code EAN: 4002516379102 / Numéro de matériel: 11641350 /


Ancien Numéro de matériel: 36747300EU1

| | |
|---|---------------------|
| Largeur de la niche en mm max. | 570 |
| Hauteur de la niche en mm min. | 1397 |
| Hauteur de la niche en mm max. | 1413 |
| Profondeur de la niche en mm | 550 |
| Largeur des appareils en mm | 559 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 1395 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 546 |
| Poids en kg | 52,9 |
| Technique de fixation | Porte fixe |
| Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg | 21 |
| Classe climatique | SN-T |
| Zone de réfrigération en l | 225 |
| dont zone PerfectFresh en l | 67 |
| Zone de congélation 4 étoiles en l | 0 |
| Volume total utile en l | 224 |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D) | B |
| Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW | 33 |
| Consommation électrique en milliampères (mA) | 1200 |
| Tension en V | 220-240 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Fréquence en Hz | 50-60 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 2,2 |
| Remplacer l'ampoule | Service après-vente |
| Accessoires fournis | |
| Balconnet à œufs | • |
| Boîte de tri PerfectFresh | • |


K 7473 D

Réfrigérateur encastrable


avec FlexiLight2.0 et PerfectFresh Active, humid. active pour plus de fraîcheur.



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS74470D, installation (footnote*) (installation drawings)



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, built-in (footnote*) (installation drawings)



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, side view (installation drawings)