

## PIB 100 [EL]

Centre de repassage vapeur Professional

avec un grand réservoir d'eau pour un long repassage et une finition parfaite.



- Longue durée de vie : conçu pour 7500 h de fonctionnement/10 ans\*
- Longue durée de repassage grâce au réservoir d'eau de 4.50 l litres
- Housse de table premium pour des résultats impeccables
- Répartition uniforme de la vapeur : \*\*semelle Aérogliss brevetée
- Montage/démontage pratique grâce au système 1-2Lift

\* Nos machines ont été testées de manière approfondie en laboratoire. Les heures de fonctionnement effectives peuvent varier en fonction de l'utilisation, de l'entretien et de la maintenance de la machine.

\*\* Brevet européen : EP 2 233 632 B1

Code EAN: 4002516387947 / Numéro de matériel: 11672990 /

Ancien Numéro de matériel: 53100010EP1

Design et modèle	
Construction	Centre de rep. vapeur, pliable
Gamme	Professionnel
Coloris du fer à repasser	blanc lotus/anthracite
Coloris de la housse de repassage	Anthracite
Semelle aerogliss avec structure en nid d'abeille	•
Repassage de plusieurs couches	•
Réglage de la hauteur avec amortisseur à gaz min. en mm	830
Réglage de la hauteur avec amortisseur à gaz max. en mm	1020
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Pression de vapeur en bar	4,0
Quantité de vapeur en g/min	100
Vapeur verticale	•
Vapeur à partir du niveau de température	2
Diffusion de vapeur en bar	4,0
Vapeur constante en bar	4,0
Fonctionne avec l'eau du robinet	•
Capacité du réservoir d'eau en l	4,50
Réservoir d'eau amovible	•
Le réservoir d'eau peut être rempli à tout moment	•
Heures de fonctionnement testées	7500
Commande	
Type de commande	Écran tactile
Écran	Écran texte LC à une ligne
Trois niveaux de repassage	•
Activation et arrêt automatique du ventilateur	•
Première mise en service guidée	•
Détartrage guidé	•
Détartrage automatique	•

## PIB 100 [EL]

Centre de repassage vapeur Professional

avec un grand réservoir d'eau pour un long repassage et une finition parfaite.



Code EAN: 4002516387947 / Numéro de matériel: 11672990 /

Ancien Numéro de matériel: 53100010EP1

Rinçage automatique	•
Langue d'affichage paramétrable	•
Bandeau avec symboles faciles à comprendre	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Raccordement électrique	1N AC 220-240V 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	2,15
Puissance totale de raccordement en kW	2,20
Protection par fusible en A	10
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	970
Dimension extérieure, largeur nette en mm	470
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1510
Dimension extérieure, hauteur en mm, repliée	1280
Dimension extérieure, largeur en mm, repliée	470
Dimension extérieure, profondeur en mm, repliée	402
Largeur maximale de la planche à repasser en mm	405
Longueur maximale de la planche à repasser en mm	1190
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	450,00
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	500,00
Poids net en kg	29,00
Poids brut en kg	33,30
Charge au sol maximale en N	350
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	53 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	7,92
<b>Équipement</b>	
Table de repassage active (fonctions aspiration et soufflerie)	•
Deuxième niveau de puissance du ventilateur	•
Semelle anti-adhésive disponible en option	•
1-2-Lift-System breveté	•
Roulettes qui protègent le sol	•
Table de repassage zone Comfort	•
Compartiment de rangement pour le fer à repasser	•
Compartiment de rangement pour le câble d'alimentation et les accessoires	•
Fonction CoolDown (refroidissement)	•
Fonction arrêt automatique	•
Housse de repassage professionnelle	•
Tige guide-fil	•
Bandelette de test pour déterminer la dureté de l'eau	•
Chauffe-eau avec revêtement spécial Diamond-Like Carbon	•
Steamer disponible en option	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Taux de recyclage en %	94
<b>Normes, labels et marquages</b>	
CE	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•

PIB 100 [EL]

Centre de repassage vapeur Professional

avec un grand réservoir d'eau pour un long repassage et une finition parfaite.