

PWM 916 [EL DV DD SOM]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique, vanne de vidange bac à produits, M Touch Pro Plus programmable, pour les applications marines.



Code EAN: 4002516392514 / Numéro de matériel: 11682970 /
Ancien Numéro de matériel: 51916001SOM

Design et modèle	
Modèle	Chargement frontal
Gamme	Performance Plus
Façade	Inox
Coloris du bandeau	Inox
Capacité maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	16,0
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	16,0
Volume du tambour en l	140
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Concept innovant de cuve de bain lessiviel	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss 2.0 breveté en inox	•
Application	
Convient à une utilisation offshore	•
Convient à la marine	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide	6,20
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide	0,14
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	5,90
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	99,2
Consommation d'eau du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en l	182,2
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	2,24
Consommation d'énergie du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en kWh	3,21
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	49
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude	94,4
Consommation d'eau du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en l	178,1
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude	0,96
Consommation d'énergie du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en kWh	1,33
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	43

- Volume du tambour 140 l 140 l, charge maximale 16.0 kg 16.0 kg
- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

PWM 916 [EL DV DD SOM]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique, vanne de vidange
bac à produits, M Touch Pro Plus programmable, pour les applications marines.



Code EAN: 4002516392514 / Numéro de matériel: 11682970 /
Ancien Numéro de matériel: 51916001SOM

Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	92,8
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	1,60
Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	34
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	91,2
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	0,48
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	32
Durée du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en min	53
Durée du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en min	47
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	46
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	42
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	25
Vitesse d'essorage en tr/min.	1120
Facteur g	502
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro Plus
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Sélection libre
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Dosage	
Bac à produits	3 compléments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	14,00
Puissance totale de raccordement en kW	14,60
Protection par fusible en A	25
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	14,00
Puissance totale de raccordement en kW	14,60
Protection par fusible en A	25

PWM 916 [EL DV DD SOM]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique, vanne de vidange bac à produits, M Touch Pro Plus programmable, pour les applications marines.

Code EAN: 4002516392514 / Numéro de matériel: 11682970 /

Ancien Numéro de matériel: 51916001SOM

Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	3x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau dure (option) [nombre]	2 x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1450
Dimension extérieure, largeur nette en mm	924
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	835
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1585
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1130
Poids net en kg	337,0
Poids brut en kg	357
Charge au sol maximale en N	5091
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	65 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	6,48
Équipement	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Nervures d'entraînement efficaces	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Système de ressorts combinés	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Socle avec pesée intégrée (option)	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Essorage haute vitesse efficace	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	92
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Recyclage de l'eau (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•

PWM 916 [EL DV DD SOM]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique, vanne de vidange bac à produits, M Touch Pro Plus programmable, pour les applications marines.



Code EAN: 4002516392514 / Numéro de matériel: 11682970 /
Ancien Numéro de matériel: 51916001SOM

Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	13
Casques de protection [nombre]	4
Combinaisons [nombre]	2
Survestes [nombre]	3
Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]	1
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	3
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	3
Torchons, 22 g [nombre]	355
Serpillères, coton, 40 cm/190 g [nombre]	82
Serpillères, coton, 50 cm/220 g [nombre]	71
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	130
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	91
Carrés microfibres, 100 g [nombre]	160
Franges microfibres, 150 g [nombre]	105
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	3
Normes, labels et marquages	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
UKCA	•
DEEE	•
EAC	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•