

## Scout RX3 Runner

### Aspirateur robot

efficacité de nettoyage maximale et commande par application.



- Excellente aspiration grâce au Quattro Cleaning Power
- Nettoyage systématique grâce à la navigation intelligente 3D
- Utilisation confortable avec l'app. Miele Scout
- Nettoyage impeccable des coins avec Corner Brush
- Grande autonomie de la batterie\* – 170 min non-stop
- Meubles protégés grâce à la technologie de protection des meubles

\* Mesure en mode de nettoyage Silent en environnement standard selon la norme CEI 62929:2014

Code EAN: 4002516403906 / Numéro de matériel: 11713560 / Ancien Numéro de matériel: 41PQL031EU

<b>Modèle</b>	
Aspirateur robot	•
Gamme	Scout RX3
Type de produit	SPQL0
<b>Modèle et design</b>	
Coloris	Finition bronze/perlée
<b>Technologie d'aspiration</b>	
Système de nettoyage	Quattro Cleaning Power
<b>Navigation</b>	
Système de navigation	Navigation intelligente 3D
Nettoyage facile des angles (Advanced Corner Cleaning)	•
Autonomie non-stop	•
Technologie de protection des meubles (Furniture Protection Technology)	•
Zone de nettoyage en m <sup>2</sup>	140
Durée de fonctionnement en min.	170
Temps de charge en min.	240
Hauteur de tapis praticable en mm	17
<b>Confort d'utilisation</b>	
Programmes de nettoyage	4
Mode Auto	•
Mode Zone restreinte	•
Mode Turbo	•
Mode Silence	•
Nettoyage manuel	•
Programmation du minuteur	individuel, quotidien
Interface utilisateur tactile	•
<b>App</b>	
MobileControl	•
Home Mapping	•
<b>Mobilité</b>	
Un design extra-plat	85
<b>Système de filtration</b>	
Filtre d'évacuation	Filtre AirClean Plus
Volume du bac à poussière en l	0,4
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Type de batterie	Li-Ion
Capacité nominale de la batterie en mAh	5200
Volume en dB	71,0
Largeur en mm	354
Hauteur en mm	85
Poids en kg	3,2
<b>Accessoires fournis</b>	
Filtre	Filtre AirClean Plus
Télécommande	•
Station de charge	•
Adaptateur	•
Brosse de nettoyage	intégré
Délimitation de zone	Bande magnétique
Filtre	1 Filter