

PDR 514 TOP [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec une commande minutée simple à régler M Select TOP.



- Volume du tambour 250.00 l , capacité de charge 10.0 kg – 14.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516408598 / Numéro de matériel: 11717750 / Ancien Numéro de matériel: 52514001EU

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance
Façade	Gris fer
Charge avec rapport de remplissage de 1:23	10,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	14,0
Volume du tambour en l	250,00
Système de séchage	évacuation
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	13,00
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,53
Durée de programme en min.	24
Durée de vie en cycles de séchage	40000
Commande	
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Durée programmable
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Bandeau avec symboles faciles à comprendre	•
Raccordement électrique standard	
Type de chauffage	Electrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	13,50
Puissance de chauffe de la vapeur en kW	0,00
Puissance de chauffe du gaz en kW	0,00
Puissance de chauffe de l'eau de chauffage en kW	0,00
Puissance totale de raccordement en kW	14,10
Protection par fusible en A	25

PDR 514 TOP [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec une commande minutée simple à régler M Select TOP.



Code EAN: 4002516408598 / Numéro de matériel: 11717750 / Ancien Numéro de matériel: 52514001EU

Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1400
Dimension extérieure, largeur nette en mm	906
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	852
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1526
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	938
Poids net en kg	160,4
Poids brut en kg	172
Charge au sol maximale en N	1779
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	51 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,90
Équipement	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
Aubes Softlift	•
AirRecycling	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module LAN (option)	•
Labels de conformité	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DVGW-Gaz	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•