

PDR 514 COP [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec commande minutée M Select COP, pour les applications en libre service.



- Volume du tambour 250.00 l , capacité de charge 10.0 kg – 14.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516408611 / Numéro de matériel: 11717780 / Ancien Numéro de matériel: 52514005EU

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance
Façade	Gris fer
Charge avec rapport de remplissage de 1:23	10,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	14,0
Volume du tambour en l	250,00
Système de séchage	évacuation
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	13,00
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,53
Durée de programme en min.	24
Durée de vie en cycles de séchage	40000
Commande	
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Durée programmable
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Bandeau avec symboles faciles à comprendre	•
Raccordement électrique standard	
Type de chauffage	Electrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	13,50
Puissance totale de raccordement en kW	14,10
Protection par fusible en A	25
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	27,00
Puissance totale de raccordement en kW	28,20
Protection par fusible en A	50
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1400
Dimension extérieure, largeur nette en mm	906
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	852
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1526
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	938
Poids net en kg	160,4
Poids brut en kg	172
Charge au sol maximale en N	1779
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	51 dB(A) re 20 µPa

PDR 514 COP [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec commande minutée M Select COP, pour les applications en libre service.



Code EAN: 4002516408611 / Numéro de matériel: 11717780 /

Ancien Numéro de matériel: 52514005EU

Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h 3,90

Équipement

Rotation alternée du tambour intelligente

•

Conduit d'air axial

•

Filtre à peluches à grande surface filtrante

•

Aubes Softlift

•

AirRecycling

•

Boîtier de communication

•

Bouton d'arrêt d'urgence

•

Accessoires indépendants de l'appareil

•

Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)

•

Interface optique pour l'accès SAV

•

Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)

•

Sèche-linge Wi-Fi

•

Boîtier de connexion

•

Module LAN (option)

•

Labels de conformité

CE

•

VDE

•

VDE-CEM

•

Protection contre les projections d'eau IP X4

•

DVGW-Gaz

•

DEEE

•

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•