

## PDR 518 TOP [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage gaz avec une commande minutée simple à régler M Select TOP.



- Volume du tambour 325.00 l , capacité de charge 13.0 kg – 18.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516408734 / Numéro de matériel: 11717910 / Ancien Numéro de matériel: 52518005EU

| Modèle et version  |                            |
|--|----------------------------|
| Modèle   | Lave-linge Front           |
| Gamme  | Performance                |
| Façade   | Gris fer                   |
| Charge avec rapport de remplissage de 1:23                         | 13,0                       |
| Charge avec rapport de remplissage de 1:18                         | 18,0                       |
| Volume du tambour en l   | 325,00                     |
| Système de séchage   | évacuation                 |
| Ouverture de porte [Ø] en mm                                       | 520                        |
| Angle d'ouverture de porte en degrés                               | 180                        |
| Charnière de porte   | Gauche                     |
| Charnière de porte interchangeable                                 | •                          |
| Tambour Aérogliss en inox  | Oui                        |
| Application  |                            |
| Convient à l'hôtellerie et la restauration                         | •                          |
| Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés | •                          |
| Convient au secteur du bâtiment                                    | •                          |
| Convient au nettoyage des textiles                                 | •                          |
| Convient aux laveries et aux pressings                             | •                          |
| Convient à l'artisanat   | •                          |
| Convient aux haras et aux centres équestres                        | •                          |
| Convient aux universités, écoles et crèches                        | •                          |
| Convient aux hôpitaux  | •                          |
| Convient aux clubs de sport  | •                          |
| Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness  | •                          |
| Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances            | •                          |
| Convient pour les organismes publics/sociaux                       | •                          |
| Performances   |                            |
| Puissance d'évaporation maximale en l/h                            | 16,50                      |
| Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg                        | 0,56                       |
| Durée de programme en min.   | 26                         |
| Durée de vie en cycles de séchage                                  | 40000                      |
| Commande   |                            |
| Possibilité de programmation                                       | Réglages défin. Paramètres |
| Commande de programme  | Durée programmable         |
| Départ différé max. en h   | 24                         |
| Affichage du temps restant   | •                          |
| Bandeau avec symboles faciles à comprendre                         | •                          |
| Raccordement électrique standard                                   |                            |
| Type de chauffage  | Gaz                        |
| Raccordement électrique  | 1N AC 230V 50HZ            |
| Puissance de chauffe électrique en kW                              | 0,00                       |
| Puissance de chauffe du gaz en kW                                  | 18,00                      |
| Puissance totale de raccordement en kW                             | 0,60                       |
| Protection par fusible en A  | 10                         |
| Dimensions et poids  |                            |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm                          | 1400                       |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm                          | 906                        |

## PDR 518 TOP [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage gaz  
avec une commande minutée simple à régler M Select TOP.



Code EAN: 4002516408734 / Numéro de matériel: 11717910 /  
Ancien Numéro de matériel: 52518005EU

|  |                    |
|--|--------------------|
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm         | 1035               |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm            | 1526               |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm            | 1090               |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm         | 1125               |
| Poids net en kg                                      | 179,5              |
| Poids brut en kg                                     | 193                |
| Charge au sol maximale en N                          | 2026               |
| <b>Valeurs d'émissions</b>                           |                    |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste    | 50 dB(A) re 20 µPa |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h           | 4,50               |
| <b>Équipement</b>                                    |                    |
| Rotation alternée du tambour intelligente            | •                  |
| Conduit d'air axial                                  | •                  |
| Filtre à peluches à grande surface filtrante         | •                  |
| Aubes Softlift                                       | •                  |
| AirRecycling   | •                  |
| Boîtier de communication                             | •                  |
| Bouton d'arrêt d'urgence                             | •                  |
| Accessoires indépendants de l'appareil               | •                  |
| <b>Possibilités de raccordement</b>                  |                    |
| Monnayeur (option)                                   | •                  |
| Interface optique pour l'accès SAV                   | •                  |
| Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) | •                  |
| Sèche-linge Wi-Fi                                    | •                  |
| Boîtier de connexion                                 | •                  |
| Module LAN (option)                                  | •                  |
| <b>Labels de conformité</b>                          |                    |
| CE   | •                  |
| VDE  | •                  |
| VDE-CEM  | •                  |
| Protection contre les projections d'eau IP X4        | •                  |
| DVGW-Gaz   | •                  |
| DEEE   | •                  |
| Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE    | •                  |