

## PDR 518 ROP [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage gaz avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



- Volume du tambour 325.00 l , capacité de charge 13.0 kg – 18.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516408758 / Numéro de matériel: 11717930 / Ancien Numéro de matériel: 52518012EU

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance
Façade	Gris acier
Coloris du bandeau	Inox
Charge avec rapport de remplissage de 1:25	13,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	18,0
Volume du tambour en l	325,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	16,50
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,56
Durée de programme en min.	26
Durée de vie en cycles de séchage	40000
Commande	
Type de commande	M Select Benchmark
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Bandeau avec symboles faciles à comprendre	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Gaz
Raccordement électrique	1N AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	0,00
Puissance de chauffe du gaz en kW	18,00
Puissance totale de raccordement en kW	0,60
Protection par fusible en A	10

PDR 518 ROP [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage gaz  
avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



Code EAN: 4002516408758 / Numéro de matériel: 11717930 /  
Ancien Numéro de matériel: 52518012EU

Dimensions et poids du sèche-linge	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1400
Dimension extérieure, largeur nette en mm	906
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1035
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1526
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1125
Poids net en kg	179,5
Poids brut en kg	193
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	2026
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	50 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	4,50
Équipement	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
AirRecycling	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module LAN (option)	•
Normes, labels et marquages	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DVGW-Gaz	•
DEEE	•
UKCA	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•