

## PDR 528 ROP [HW]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage eau chaude avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



- Volume du tambour 500.00 l 500.00 l, capacité de charge 16.0 kg – 20.0 kg 20.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516409151 / Numéro de matériel: 11718250 / Ancien Numéro de matériel: 52528006EU

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance
Façade	Gris fer
Capacité de chargement en kg	20,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:32	16,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:23	20,0
Rapport de remplissage	1:25
Volume du tambour en l	500,00
Système de séchage	Eau chaude
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,56
Durée de programme en min.	55
Commande	
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Bandeau avec symboles faciles à comprendre	•
Raccordement électrique standard	
Type de chauffage	Eau chaude
Raccordement électrique	1N AC 230V 50/60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	0,00
Puissance de chauffe de l'eau de chauffage en kW	10,00
Puissance totale de raccordement en kW	1,20
Protection par fusible en A	10
Température maximale d'admission de l'eau en °C	90
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1640
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1206
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1019

## PDR 528 ROP [HW]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage eau chaude avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



Code EAN: 4002516409151 / Numéro de matériel: 11718250 / Ancien Numéro de matériel: 52528006EU

Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1766
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1390
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1108
Poids net en kg	281,3
Poids brut en kg	296
Charge au sol maximale en N	3171
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	60 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,30
<b>Équipement</b>	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
AirRecycling	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module LAN (option)	•
<b>Labels de conformité</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•