

PDR 928 [EL]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



- Volume du tambour 500.00 l , capacité de charge 20.0 kg – 28.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516409236 / Numéro de matériel: 11718330 / Ancien Numéro de matériel: 52928001EU

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance Plus
Façade	Gris acier
Charge avec rapport de remplissage de 1:25	20,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	28,0
Volume du tambour en l	500,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	27,20
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,51
Durée de programme en min.	24
Durée de vie en cycles de séchage	40000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	27,00
Puissance totale de raccordement en kW	28,20

PDR 928 [EL]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516409236 / Numéro de matériel: 11718330 / Ancien Numéro de matériel: 52928001EU

Protection par fusible en A 50

Dimensions et poids du sèche-linge

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1640
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1206
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1019
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1766
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1390
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1108
Poids net en kg	243,3
Poids brut en kg	258
Charge au sol maximale en N/m ²	2799

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste	58 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,30

Équipement

Rotation alternée du tambour intelligente	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
AirRecycling Flex	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module LAN (option)	•

Capacités

Masques respiratoires [nombre]	12
Combinaisons [nombre]	3
Survestes [nombre]	5
Couettes synthétiques [nombre]	2
Oreillers synthétiques [nombre]	3
Couettes plumes [nombre]	2
Oreillers plumes [nombre]	5
Torchons, 22 g [nombre]	545
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	105
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	91
Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	167
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	118
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	3

Normes, labels et marquages

CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•

PDR 928 [EL]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique
avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516409236 / Numéro de matériel: 11718330 /
Ancien Numéro de matériel: 52928001EU

UKCA

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•
•