

## PDR 544 ROP [EL]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



- Volume du tambour 800.00 l , capacité de charge 32.0 kg – 44.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516409250 / Numéro de matériel: 11718350 / Ancien Numéro de matériel: 52544001EU

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance
Façade	Gris acier
Coloris du bandeau	Inox
Charge avec rapport de remplissage de 1:25	32,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	44,0
Volume du tambour en l	800,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	37,00
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,53
Durée de programme en min.	29
Durée de vie en cycles de séchage	40000
Commande	
Type de commande	M Select Benchmark
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Bandeau avec symboles faciles à comprendre	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	36,00
Puissance totale de raccordement en kW	37,70
Protection par fusible en A	63
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	27,00

PDR 544 ROP [EL]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



Code EAN: 4002516409250 / Numéro de matériel: 11718350 / Ancien Numéro de matériel: 52544001EU

Puissance totale de raccordement en kW	28,20
Protection par fusible en A	50

#### Dimensions et poids du sèche-linge

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1640
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1206
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1385
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1766
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1390
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1474
Poids net en kg	294,3
Poids brut en kg	312
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	3535

#### Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste	63 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en MJ/h	4,00

#### Équipement

Rotation alternée du tambour intelligent	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
AirRecycling	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

#### Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module LAN (option)	•

#### Normes, labels et marquages

CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DVGW-Gaz	•
DEEE	•
UKCA	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•