

PDR 944 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



- Volume du tambour 800.00 l , capacité de charge 32.0 kg – 44.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516409281 / Numéro de matériel: 11718380 / Ancien Numéro de matériel: 52944001EU

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance Plus
Façade	Gris fer
Capacité de chargement en kg	44,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:23	32,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	44,0
Rapport de remplissage	1:18
Volume du tambour en l	800,00
Système de séchage	évacuation
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	37,20
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,52
Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg	0,52
Durée de programme en min.	28
Commande	
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électrique standard	
Type de chauffage	Electrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ

PDR 944 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516409281 / Numéro de matériel: 11718380 / Ancien Numéro de matériel: 52944001EU

Puissance de chauffe électrique en kW	36,00
Puissance totale de raccordement en kW	37,70
Protection par fusible en A	63
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1640
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1206
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1385
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1766
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1390
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1474
Poids net en kg	294,3
Poids brut en kg	312
Charge au sol maximale en N	3535
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	63 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	4,00
Équipement	
Rotation alternée du tambour intelligent	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
AirRecycling Flex	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module LAN (option)	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	16
Combinaisons [nombre]	6
Survestes [nombre]	9
Couettes synthétiques [nombre]	4
Oreillers synthétiques [nombre]	8
Couettes plumes [nombre]	4
Oreillers plumes [nombre]	8
Torchons, 22 g [nombre]	727
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	168
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	145
Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	267
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	188
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	5
Labels de conformité	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•

PDR 944 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique
avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516409281 / Numéro de matériel: 11718380 /
Ancien Numéro de matériel: 52944001EU

Protection contre les projections d'eau IP X4

DEEE

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•

•

•