

PDR 922 [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage gaz  
avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



- Volume du tambour 400.00 l ,  
capacité de charge 16.0 kg – 22.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516409366 / Numéro de matériel: 11718590 /  
Ancien Numéro de matériel: 52922003EU

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance Plus
Façade	Gris fer
Capacité de chargement en kg	22,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:23	16,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	22,0
Rapport de remplissage	1:18
Volume du tambour en l	400,00
Système de séchage	évacuation
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	21,70
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,53
Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg	0,53
Durée de programme en min.	25
Commande	
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•

PDR 922 [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage gaz  
avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516409366 / Numéro de matériel: 11718590 /  
Ancien Numéro de matériel: 52922003EU

<b>Raccordement électrique standard</b>	
Type de chauffage	Gaz
Raccordement électrique	1N AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	0,00
Puissance de chauffe du gaz en kW	21,50
Puissance totale de raccordement en kW	1,00
Protection par fusible en A	10
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1400
Dimension extérieure, largeur nette en mm	906
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1162
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1526
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1254
Poids net en kg	203,9
Poids brut en kg	218
Charge au sol maximale en N	2324
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	62 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	2,60
<b>Équipement</b>	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
AirRecycling	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module LAN (option)	•
<b>Capacités</b>	
Masques respiratoires [nombre]	16
Combinaisons [nombre]	3
Survestes [nombre]	5
Couettes synthétiques [nombre]	2
Oreillers synthétiques [nombre]	3
Couettes plumes [nombre]	2
Oreillers plumes [nombre]	4
Torchons, 22 g [nombre]	364
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	84
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	73
Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	133
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	94
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	3

PDR 922 [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage gaz  
avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516409366 / Numéro de matériel: 11718590 /  
Ancien Numéro de matériel: 52922003EU

Labels de conformité	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DVGW-Gaz	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•