

PDR 528 ROP [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage gaz avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



- Volume du tambour 500.00 l , capacité de charge 20.0 kg – 28.0 kg
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516409373 / Numéro de matériel: 11718600 / Ancien Numéro de matériel: 52528003EU

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance
Façade	Gris acier
Coloris du bandeau	Inox
Charge avec rapport de remplissage de 1:25	20,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	28,0
Volume du tambour en l	500,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	28,30
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,55
Durée de programme en min.	23
Durée de vie en cycles de séchage	40000
Commande	
Type de commande	M Select Benchmark
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Bandeau avec symboles faciles à comprendre	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Gaz
Raccordement électrique	1N AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	0,00
Puissance de chauffe du gaz en kW	30,00
Puissance totale de raccordement en kW	1,20
Protection par fusible en A	10
Dimensions et poids du sèche-linge	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1640

PDR 528 ROP [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage gaz

avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



Code EAN: 4002516409373 / Numéro de matériel: 11718600 /

Ancien Numéro de matériel: 52528003EU

Dimension extérieure, largeur nette en mm	1206
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1019
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1766
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1390
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1108
Poids net en kg	246,3
Poids brut en kg	261
Charge au sol maximale en N/m ²	2828
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	58 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,30
Équipement	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
AirRecycling	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module LAN (option)	•
Normes, labels et marquages	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DVGW-Gaz	•
DEEE	•
UKCA	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•