

PDR 928 [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage gaz avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



- Volume du tambour 500.00 l , capacité de charge 20.0 kg – 28.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516409380 / Numéro de matériel: 11718610 / Ancien Numéro de matériel: 52928004EU

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance Plus
Façade	Gris acier
Charge avec rapport de remplissage de 1:25	20,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	28,0
Volume du tambour en l	500,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	29,60
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,51
Durée de programme en min.	23
Durée de vie en cycles de séchage	40000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Gaz
Raccordement électrique	1N AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	0,00
Puissance de chauffe du gaz en kW	30,00

PDR 928 [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage gaz

avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516409380 / Numéro de matériel: 11718610 /

Ancien Numéro de matériel: 52928004EU

Puissance totale de raccordement en kW	1,20
--	------

Protection par fusible en A	10
-----------------------------	----

Dimensions et poids du sèche-linge	
------------------------------------	--

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1640
---	------

Dimension extérieure, largeur nette en mm	1206
---	------

Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1019
--	------

Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1766
---	------

Dimension extérieure, largeur brute en mm	1390
---	------

Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1108
--	------

Poids net en kg	246,3
-----------------	-------

Poids brut en kg	261
------------------	-----

Charge au sol maximale en N/m ²	2828
--	------

Valeurs d'émissions	
---------------------	--

Niveau de pression acoustique d'émission au poste	58 dB(A) re 20 µPa
---	--------------------

Diffusion de chaleur dans la pièce en MJ/h	3,30
--	------

Équipement	
------------	--

Rotation alternée du tambour intelligente	•
---	---

Conduit d'air axial	•
---------------------	---

Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
--	---

PerfectDry	•
------------	---

Aubes Softlift	•
----------------	---

AirRecycling	•
--------------	---

Boîtier de communication	•
--------------------------	---

Bouton d'arrêt d'urgence	•
--------------------------	---

Accessoires indépendants de l'appareil	•
--	---

Possibilités de raccordement	
------------------------------	--

Monnayeur (option)	•
--------------------	---

Interface optique pour l'accès SAV	•
------------------------------------	---

Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
--	---

Sèche-linge Wi-Fi	•
-------------------	---

Boîtier de connexion	•
----------------------	---

Module LAN (option)	•
---------------------	---

Capacités	
-----------	--

Masques respiratoires [nombre]	12
--------------------------------	----

Combinaisons [nombre]	3
-----------------------	---

Survestes [nombre]	5
--------------------	---

Couettes synthétiques [nombre]	2
--------------------------------	---

Oreillers synthétiques [nombre]	5
---------------------------------	---

Couettes plumes [nombre]	2
--------------------------	---

Oreillers plumes [nombre]	5
---------------------------	---

Torchons, 22 g [nombre]	545
-------------------------	-----

Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	105
------------------------------------	-----

Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	91
------------------------------------	----

Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	167
---	-----

Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	118
---	-----

Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	3
---	---

Normes, labels et marquages	
-----------------------------	--

CE	•
----	---

VDE	•
-----	---

VDE-CEM	•
---------	---

Protection contre les projections d'eau IP X4	•
---	---

PDR 928 [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage gaz
avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516409380 / Numéro de matériel: 11718610 /
Ancien Numéro de matériel: 52928004EU

DVGW-Gaz

DEEE

UKCA

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•

•

•

•