

## PDR 914 [EL SOM]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique avec commande programmable M Touch Pro pour les applications marines.



- Volume du tambour 250.00 l , capacité de charge 10.0 kg – 14.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique maximale grâce à Air Recycling Flex
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516410775 / Numéro de matériel: 11722680 / Ancien Numéro de matériel: 52914012SOM

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance Plus
Façade	Inox
Charge avec rapport de remplissage de 1:25	10,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	14,0
Volume du tambour en l	250,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à une utilisation offshore	•
Convient à la marine	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	13,30
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,51
Durée de programme en min.	24
Durée de vie en cycles de séchage	40000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3 AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	13,50
Puissance totale de raccordement en kW	14,10
Protection par fusible en A	25
Dimensions et poids du sèche-linge	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1400
Dimension extérieure, largeur nette en mm	906
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	852
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1526
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	938
Poids net en kg	160,4
Poids brut en kg	172
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	2024
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	51 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,90

PDR 914 [EL SOM]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique avec commande programmable M Touch Pro pour les applications marines.



Code EAN: 4002516410775 / Numéro de matériel: 11722680 / Ancien Numéro de matériel: 52914012SOM

<b>Équipement</b>	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
AirRecycling Flex	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module LAN (option)	•
<b>Capacités</b>	
Masques respiratoires [nombre]	8
Combinaisons [nombre]	1
Survestes [nombre]	2
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	2
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	2
Torchons, 22 g [nombre]	255
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	53
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	45
Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	83
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	2
<b>Normes, labels et marquages</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
UKCA	•
EAC	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•