

## PDR 918 [EL SOM]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique avec commande programmable M Touch Pro pour les applications marines.



- Volume du tambour 325.00 l , capacité de charge 13.0 kg – 18.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique maximale grâce à Air Recycling Flex
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516410782 / Numéro de matériel: 11722690 / Ancien Numéro de matériel: 52918013SOM

<b>Design et modèle</b>	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance Plus
Façade	Inox
Charge avec rapport de remplissage de 1:25	13,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	18,0
Volume du tambour en l	325,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
<b>Application</b>	
Convient à une utilisation offshore	•
Convient à la marine	•
<b>Performances</b>	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	18,50
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,52
Durée de programme en min.	23
Durée de vie en cycles de séchage	40000
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3 AC 480V 50/60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	21,20
Puissance totale de raccordement en kW	21,80
Protection par fusible en A	35
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	3 AC 440V 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	18,00
Puissance totale de raccordement en kW	18,60
Protection par fusible en A	35
<b>Dimensions et poids du sèche-linge</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1400
Dimension extérieure, largeur nette en mm	906
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1035
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1526
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1125
Poids net en kg	173,5
Poids brut en kg	187

PDR 918 [EL SOM]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique avec commande programmable M Touch Pro pour les applications marines.



Code EAN: 4002516410782 / Numéro de matériel: 11722690 /

Ancien Numéro de matériel: 52918013SOM

Charge au sol maximale en N/m<sup>2</sup> 2212

#### Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste	50 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	4,50

#### Équipement

Rotation alternée du tambour intelligente	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
AirRecycling Flex	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•

Accessoires indépendants de l'appareil

#### Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module LAN (option)	•

#### Capacités

Masques respiratoires [nombre]	12
Combinaisons [nombre]	2
Survestes [nombre]	3
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	3
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	3
Torchons, 22 g [nombre]	295
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	68
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	59
Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	108
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	76
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	3

#### Normes, labels et marquages

CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
UKCA	•
EAC	•

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE