

PDR 928 [EL SOM]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique avec commande programmable M Touch Pro pour les applications marines.



- Volume du tambour 500.00 l , capacité de charge 20.0 kg – 28.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique maximale grâce à Air Recycling Flex
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516410928 / Numéro de matériel: 11722730 / Ancien Numéro de matériel: 52928008SOM

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance Plus
Façade	Inox
Charge avec rapport de remplissage de 1:25	20,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	28,0
Volume du tambour en l	500,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à une utilisation offshore	•
Convient à la marine	•
Performances	
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,51
Durée de programme en min.	24
Durée de vie en cycles de séchage	40000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3 AC 480V 50/60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	31,80
Puissance totale de raccordement en kW	33,00
Protection par fusible en A	50
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3 AC 440V 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	27,00
Puissance totale de raccordement en kW	28,20
Protection par fusible en A	50
Dimensions et poids du sèche-linge	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1640
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1206
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1019
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1766
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1390
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1108
Poids net en kg	243,3
Poids brut en kg	258
Charge au sol maximale en N/m ²	3044

PDR 928 [EL SOM]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique avec commande programmable M Touch Pro pour les applications marines.



Code EAN: 4002516410928 / Numéro de matériel: 11722730 / Ancien Numéro de matériel: 52928008SOM

Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	58 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,30
Équipement	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
AirRecycling Flex	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module LAN (option)	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	12
Combinaisons [nombre]	3
Survestes [nombre]	5
Couettes synthétiques [nombre]	2
Oreillers synthétiques [nombre]	3
Couettes plumes [nombre]	2
Oreillers plumes [nombre]	5
Torchons, 22 g [nombre]	545
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	105
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	91
Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	167
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	118
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	3
Normes, labels et marquages	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
UKCA	•
EAC	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•