

## APWM 044

Pompe de dosage à membrane avec une commande de dosage.



- Convient pour les lave-linge Miele Professional de 12 kg et plus
- Performance de pompe maximale et coûts de maintenance minimaux
- Idéal pour l'utilisation des produits d'entretien du linge Miele ProCare Tex
- Avec conduite flexible 5 m, câble de raccordement 5 m
- Extensible ac sélecteur progr. et syst. d'alarme pour état vide

Code EAN: 4002516414346 / Numéro de matériel: 11731510 /  
Ancien Numéro de matériel: 59510044ZER

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Famille produit/accessoire</b>	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PWM 927	•
PWM 935	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de dosage	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir/blanc
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	285
Dimension extérieure, largeur nette en mm	190
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	190
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	280
Dimension extérieure, largeur brute en mm	270
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	345
Poids net [kg]	2,30
Poids brut en kg	3,36