

APWM 046

Pompes de dosage à membrane

avec une commande de dosage pour trois produits liquides.



- Convient pour les lave-linge Miele Professional > 12 kg
- Performance de pompe maximale et coûts de maintenance minimaux
- S'utilise idéalement avec produits chimiques Miele ProCare Tex
- S'utilise avec cannes d'aspiration pour diff. tailles de bidons
- Extensible ac sélecteur progr. et syst. d'alarme pour état vide

Code EAN: 4002516414391 / Numéro de matériel: 11733270 /

Ancien Numéro de matériel: 59510046ZER

Famille produit	
Lave-linge	•
Famille produit/accessoire	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir/blanc
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	285
Dimension extérieure, largeur nette en mm	550
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	190
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	295
Dimension extérieure, largeur brute en mm	395
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	770
Poids net [kg]	8,05
Poids brut en kg	9,37