

## APWM 047

Pompes de dosage à membrane

avec une commande de dosage pour quatre produits liquides.



- Convient pour les lave-linge Miele Professional > 12 kg
- Performance de pompe maximale et coûts de maintenance minimaux
- S'utilise idéalement avec produits chimiques Miele ProCare Tex
- S'utilise avec cannes d'aspiration pour diff. tailles de bidons
- Extensible ac sélecteur progr. et syst. d'alarme pour état vide

Code EAN: 4002516419099 / Numéro de matériel: 11733300 / Ancien Numéro de matériel: 59510047ZER

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Famille produit/accessoire</b>	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de dosage	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir/blanc
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	285
Dimension extérieure, largeur nette en mm	730
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	190
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	290
Dimension extérieure, largeur brute en mm	395
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	785
Poids net [kg]	9,80
Poids brut en kg	11,05