

APWM 050

Pompes de dosage

avec une commande de dosage pour deux produits liquides.



- Convient à une utilisation en lave-linge Miele Professional
- Échange tuyau facilité par maintenance grâce à un couplage rapide
- S'utilise idéalement avec produits chimiques Miele ProCare Tex
- S'utilise avec cannes d'aspiration pour diff. tailles de bidons
- Extensible ac sélecteur progr. et syst. d'alarme pour état vide

Code EAN: 4002516419365 / Numéro de matériel: 11733440 /
Ancien Numéro de matériel: 59510050ZER

Famille produit	
Lave-linge	•
Famille produit/accessoire	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir/blanc
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	285
Dimension extérieure, largeur nette en mm	190
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	166
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	270
Dimension extérieure, largeur brute en mm	270
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	350

APWM 050

Pompes de dosage

avec une commande de dosage pour deux produits liquides.



Code EAN: 4002516419365 / Numéro de matériel: 11733440 /
Ancien Numéro de matériel: 59510050ZER

Poids net [kg]	3,01
Poids brut en kg	3,46