

APWM 057

Canne d'aspiration

pour l'utilisation de bidons de produits de 20 l.



- Convient à une utilisation avec pompes dosage Miele Professional
- Pour raccorder jusqu'à trois lave-linge

Code EAN: 4002516588764 / Numéro de matériel: 11733620 /

Ancien Numéro de matériel: 59510057D

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Famille produit/accessoire</b>	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de dosage	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir/blanc
Hauteur du bidon de produit ProCare, canne d'aspiration incluse	540
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	90
Dimension extérieure, largeur nette en mm	90

APWM 057

Canne d'aspiration

pour l'utilisation de bidons de produits de 20 l.

Code EAN: 4002516588764 / Numéro de matériel: 11733620 /

Ancien Numéro de matériel: 59510057D



Dimension extérieure, profondeur nette en mm	550
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	93
Dimension extérieure, largeur brute en mm	95
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	565
Diamètre en mm	45
Poids net [kg]	0,52
Poids brut en kg	0,64