

PWM 907 Self-Service [EL DV-1]

Lave-linge professionnel, Little Giants, chauffage électrique, vanne de vidange spécialement pour les exigences des laveries en libre service. Capacité 7.0 kgkg.



- Volume du tambour 64 l, capacité 7.0 kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- 22 % de consommation d'eau en moins, 28 % de consommation d'énergie en moins*
- Nettoyage minutieux – Programmes spéciaux pour self-service
- Connectivité durable grâce au Wi-Fi

* Concerne le programme Couleurs 60° avec raccordement à l'eau chaude, par rapport au modèle précédent.

Code EAN: 4002516445456 / Numéro de matériel: 11734920 / Ancien Numéro de matériel: 51907491ZER

Design et modèle	
Modèle	Chargement frontal, colonne possible
Gamme	Performance Plus
Façade	Inox
Coloris du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	7,0
Volume du tambour en l	64
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	droite
Moteur synchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss avec paroi arrière perforée en inox	•
Application	
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Performances	
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	6,60
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude	46,0
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude	0,44
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	49
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	45
Vitesse d'essorage en tr/min.	1600
Facteur g	704
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Touch Flex
Possibilité de programmation	Programmable
Préconfiguration spécifique au client possible	•
Départ différé max. en h	96
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Sélection facile de la langue	•
Dosage	
Bac à produits	3 compléments
CapDosing	•
Adaptateur de dosage flexible (option)	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	6
Détection de jauge vide	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	2N~ 400V 50HZ

PWM 907 Self-Service [EL DV-1]

Lave-linge professionnel, Little Giants, chauffage électrique, vanne de vidange spécialement pour les exigences des laveries en libre service. Capacité 7.0 kgkg.



Code EAN: 4002516445456 / Numéro de matériel: 11734920 /
Ancien Numéro de matériel: 51907491ZER

Puissance de chauffe en kW	5,30
Puissance totale de raccordement en kW	5,50
Protection par fusible en A	16
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	230V~
Puissance de chauffe en kW	2,65
Puissance totale de raccordement en kW	2,85
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	605
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	714
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	768
Poids net en kg	102,0
Poids brut en kg	106
Charge au sol maximale en N	2820
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	1,00
Équipement	
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Amortisseur professionnel	•
Bride en acier inoxydable résistante	•
Rinçage désinfectant	•
EcoSpeed	•
Défroissage	•
Technique avec nervures d'entraînement efficace	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Éclairage LED du tambour, classe 1	•
Boîtier de communication	•
Ajouter du linge	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Module LAN/Wi-Fi (option)	•

PWM 907 Self-Service [EL DV-1]

Lave-linge professionnel, Little Giants, chauffage électrique, vanne de vidange spécialement pour les exigences des laveries en libre service. Capacité 7.0 kgkg.



Code EAN: 4002516445456 / Numéro de matériel: 11734920 /
Ancien Numéro de matériel: 51907491ZER

WiFiConn@ct

Normes, labels et marquages

CE

VDE-CEM

VDE

Protection contre les projections d'eau IP X4

DEEE

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•

•

•

•

•

•

•