

PRI 210 [EL SOM STW AB]

Repasseuse

commande ultra-moderne et hauteur de commande flexible pour utilisation marine.



- Rendement atr_c_PP_115490 kg/h/#*#Z
- Système cooldown : refroidissement progressif avant arrêt
- Retour avant
- Encombrement minimum
- Communication à distance (WiFi en option)

Code EAN: 4002516422297 / Numéro de matériel: 11741290 / Ancien Numéro de matériel: 53210007SOM

Design et modèle	
Modèle	Entrée et sortie du linge par l'avant
Possibilité de pose affleurant au mur	•
Gamme	Professionnel
Habillage extérieur	Gris acier
Diamètre du cylindre en mm	210
Largeur de travail en mm	1000
Matériau de la presse	Aluminium
Garniture inférieure du rouleau	Laine d'acier élastique
Toile de repassage	Toile en feutre aramide aig.
Application	
Convient à une utilisation offshore	•
Convient à la marine	•
Performances	
Rendement de repassage max. avec 15 % d'humidité résiduelle en kg/h	30,0
Heures de fonctionnement testées	20000
Commande	
Type de commande	Écran tactile
Écran tactile (option)	Touch-Display PRI
Réglage du programme	Réglage de paramètres de programme définis
Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	1,5
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	4,0
Température réglable	En continu
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3 AC 230V 50-60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	4,50
Puissance totale de raccordement en kW	5,00
Protection par fusible en A	16
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	1032
Dimensions extérieures, largeur en mm	1579
Dimensions extérieures, profondeur en mm	476
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1374
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1763
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	660
Poids net en kg	122
Poids brut en kg	136
Charge au sol maximale en N/m ²	1220
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	4,50
Équipement	
Système automatique de protection des doigts/Barre protège-doigts	•
Barre de commande au pied FlexControl	•
Tringle de suspension	•
Tablette	•

PRI 210 [EL SOM STW AB]

Repasseuse

commande ultra-moderne et hauteur de commande flexible pour utilisation marine.



Code EAN: 4002516422297 / Numéro de matériel: 11741290 /
Ancien Numéro de matériel: 53210007SOM

Décolleur	•
Bac à linge (option)	•
Retour avant du linge	•
Programme favori	•
Détection d'insertion erronée	•
Suspension pneumatique	•
Fonction Pause	•
Haute pression d'appui	•
Rappel de nettoyage et de paraffinage de la presse	•
Socle (option)	•
Possibilité de repassage en position assise	•
Kit d'entretien APRI 319 pour la cuve fourni	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie	•
Normes, labels et marquages	
VDE	•
CE	•
EAC	•
DEEE	•
VDE-CEM	•
RCM	•
Protection contre les projections d'eau IPX0	•
UKCA	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•