

APCL 083

Chariot de transport en métal léger  
avec une capacité de 223 l.



- Roulettes pivotantes avec freins

Code EAN: 4002516424024 / Numéro de matériel: 11748200 /  
Ancien Numéro de matériel: 59590083EU

| Famille produit            |   |
|----------------------------|---|
| Lave-linge                 | • |
| Sèche-linge                | • |
| Repasseuses                | • |
| Famille produit/accessoire |   |
| HM 16-80                   | • |
| HM 16-83                   | • |
| PM 1210                    | • |
| PM 1214                    | • |
| PM 1217                    | • |
| PM 1318                    | • |
| PM 1418                    | • |
| PM 1421                    | • |
| PRI 318                    | • |
| PRI 418                    | • |
| PRI 210                    | • |
| PRI 214                    | • |
| PRI 217                    | • |
| D 500-1750                 | • |
| D 500-2000                 | • |
| D 500-2200                 | • |
| D 500-2500                 | • |
| D 500-3000                 | • |
| D 500-3300                 | • |
| D 600-1750                 | • |
| D 600-2000                 | • |
| D 600-2200                 | • |
| D 600-2500                 | • |
| D 600-3000                 | • |
| D 600-3300                 | • |
| D 800-1300                 | • |
| D 800-1750                 | • |
| D 800-2000                 | • |
| D 800-2200                 | • |
| D 800-2500                 | • |
| D 800-3000                 | • |
| D 800-3300                 | • |
| M 500-1750                 | • |
| M 500-2000                 | • |
| M 500-2200                 | • |
| M 500-2500                 | • |
| M 500-3000                 | • |
| M 500-3300                 | • |
| PM 1621                    | • |
| PM 1625                    | • |
| PM 1630                    | • |
| PM 1635                    | • |
| PM 1825                    | • |

APCL 083

Chariot de transport en métal léger  
avec une capacité de 223 l.



Code EAN: 4002516424024 / Numéro de matériel: 11748200 /  
Ancien Numéro de matériel: 59590083EU

|             |   |
|-------------|---|
| PM 1830     | • |
| PM 1835     | • |
| PT 5135 C   | • |
| PT 5136     | • |
| PT 5137 WP  | • |
| PT 5140 WP  | • |
| PT 5141 WP  | • |
| PT 5145 C   | • |
| PT 5155 C   | • |
| PT 5156     | • |
| PT 5157 WP  | • |
| PT 5186     | • |
| PT 7186     | • |
| PT 7188     | • |
| PT 7135 C   | • |
| PT 7136     | • |
| PT 7137 WP  | • |
| PT 7138     | • |
| PT 8203     | • |
| PT 8251     | • |
| PT 8251 COP | • |
| PT 8253     | • |
| PT 8257     | • |
| PT 8257 WP  | • |
| PT 8301     | • |
| PT 8301 COP | • |
| PT 8303     | • |
| PT 8331     | • |
| PT 8331 COP | • |
| PT 8333     | • |
| PT 8333 HW  | • |
| PT 8337     | • |
| PT 8337 HW  | • |
| PT 8337 WP  | • |
| PT 8401     | • |
| PT 8403     | • |
| PT 8403 HW  | • |
| PT 8407     | • |
| PT 8407 HW  | • |
| PT 8503     | • |
| PT 8503 HW  | • |
| PT 8507     | • |
| PT 8507 HW  | • |
| PT 8803     | • |
| PT 8803 HW  | • |
| PT 8807     | • |
| PT 8807 HW  | • |
| PT 9136     | • |

APCL 083

Chariot de transport en métal léger  
avec une capacité de 223 l L.

Code EAN: 4002516424024 / Numéro de matériel: 11748200 /  
Ancien Numéro de matériel: 59590083EU

|                     |   |
|---------------------|---|
| PT 9137 WP          | • |
| PW 413              | • |
| PW 413 Mop Star 130 | • |
| PW 418              | • |
| PW 5064             | • |
| PW 5062             | • |
| PW 5055             | • |
| PW 5065             | • |
| PW 5064 MOPSTAR 60  | • |
| PW 5070             | • |
| PW 5082             | • |
| PW 5084 MOPSTAR 80  | • |
| PW 5104 MOPSTAR 100 | • |
| PW 5105 Vario       | • |
| PW 5134 MOPSTAR 130 | • |
| PW 6055             | • |
| PW 6065             | • |
| PW 6055 Vario       | • |
| PW 6065 Vario       | • |
| PW 6065 Plus        | • |
| PW 6068 Plus        | • |
| PW 6080             | • |
| PW 6088             | • |
| PW 6107             | • |
| PW 6137             | • |
| PW 5136             | • |
| PW 6163             | • |
| PW 6167             | • |
| PW 6207             | • |
| PW 6241             | • |
| PW 6243             | • |
| PW 6321             | • |
| PW 6323             | • |
| PW 811              | • |
| PW 814              | • |
| PW 818              | • |
| PW 9055             | • |
| PW 9065             | • |
| PWT 6089            | • |
| PWM 500-08          | • |
| PWM 500-09          | • |
| PWM 506 Mop Star 60 | • |
| PWM 507             | • |
| PWM 508 Mop Star 80 | • |
| PWM 509             | • |
| PWM 900-09          | • |
| PWM 906             | • |
| PWM 907             | • |

APCL 083

Chariot de transport en métal léger  
avec une capacité de 223 l.

Code EAN: 4002516424024 / Numéro de matériel: 11748200 /  
Ancien Numéro de matériel: 59590083EU

|  |           |
|--|-----------|
| PWM 908                                      | •         |
| PW 200 Profi@Work                            | •         |
| PT 200 Profi@Work                            | •         |
| PDR 300 SmartBiz                             | •         |
| PWM 300 SmartBiz                             | •         |
| PDR 500-08                                   | •         |
| PDR 507                                      | •         |
| PDR 900-08                                   | •         |
| PDR 908                                      | •         |
| PWM 511                                      | •         |
| PWM 909                                      | •         |
| PWM 514                                      | •         |
| PWM 520                                      | •         |
| PWM 912                                      | •         |
| PWM 916                                      | •         |
| PWM 920                                      | •         |
| PWM 927                                      | •         |
| PWM 935                                      | •         |
| PDW 909                                      | •         |
| PDR 510                                      | •         |
| PDR 511                                      | •         |
| PDR 910                                      | •         |
| PDR 514                                      | •         |
| PDR 516                                      | •         |
| PDR 914                                      | •         |
| PDR 518                                      | •         |
| PDR 918                                      | •         |
| PDR 522                                      | •         |
| PDR 922                                      | •         |
| PDR 528                                      | •         |
| PDR 928                                      | •         |
| PDR 544                                      | •         |
| PDR 944                                      | •         |
| PIB 100                                      | •         |
| <b>Catégorie de produit</b>                  |           |
| Système de rangement/transport               | •         |
| <b>Caractéristiques produit</b>              |           |
| Raccordement électrique                      | OHNE      |
| Matériau                                     | Aluminium |
| Couleur                                      | Argent    |
| Volume en l                                  | 223       |
| <b>Dimensions et poids</b>                   |           |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm    | 760       |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm    | 740       |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 600       |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm    | 760       |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm    | 740       |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 600       |

APCL 083

Chariot de transport en métal léger  
avec une capacité de 223 l L.

Code EAN: 4002516424024 / Numéro de matériel: 11748200 /  
Ancien Numéro de matériel: 59590083EU

|                  |       |
|------------------|-------|
| Poids net [kg]   | 12,00 |
| Poids brut en kg | 12,00 |

