

PFD 104 SCVi XXL [MAR]

Lave-vaisselle professionnel totalement intégré XXL avec tiroir à couverts 3D MultiFlex avec paniers, approuvé par Lloyd's Register.



- Capacité de lavage : 14 couverts en seulement 36 min*
- Consommation d'énergie inférieure de 13 %**
- La porte se ferme toute seule – AutoClose
- Design innovant et confort maximal – le tiroir 3D MultiFlex

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

** Concerne le programme ECO, par rapport au modèle précédent.

Code EAN: 4002516424178 / Numéro de matériel: 11750880 /
Ancien Numéro de matériel: 61010405MAR

Design et modèle	
Construction	Lave-vaisselle totalement intégrable
Lave-vaisselle XXL	•
Gamme	ProfiLine
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée à chargement frontal
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Sans façade
Parois latérales	Galvanisé
Coloris du bandeau	Noir obsidien
Application	
Convient aux installations offshore et à la marine	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Durée minimale de programme en min.	36
Température de rinçage maximale en °C	75
Performance de nettoyage couverts/charge	14
Durée de vie en cycles de lavage	12500
Commande	
Type de commande	Commande électronique
Sélection du programme	Touches de sélection de programmes
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programme de lavage [nombre]	8
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Indication de contrôle du filtre	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	7,10
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	1,90
Puissance totale de raccordement en kW	2,10
Protection par fusible en A	10-16
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	1,00-10,00
Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•

PFD 104 SCVi XXL [MAR]

Lave-vaisselle professionnel totalement intégré XXL avec tiroir à couverts 3D MultiFlex avec paniers, approuvé par Lloyd's Register.



Code EAN: 4002516424178 / Numéro de matériel: 11750880 /

Ancien Numéro de matériel: 61010405MAR

Dureté maximale de l'eau en mmol/l	6,50
Système anti-fuites	Système Aquasécurité
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150

Dimensions et poids

Dimensions extérieures, hauteur en mm	845
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	550
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	970
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	690
Cuve utile, hauteur en mm	580
Cuve utile, largeur en mm	510
Cuve utile, profondeur du panier supérieur en mm	450
Cuve utile, profondeur du panier inférieur en mm	450
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	210
Largeur de niche nécessaire en mm	600
Poids net [kg]	48
Poids brut en kg	57
Charge au sol maximale en N/m ²	1000

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	45,0

Programmes

Universel	•
Court	•
Hygiène	•
Froid/Prélavage	•
Verres	•
Plastiques	•
Économique/Eco	•
Intensif	•

Aménagement des paniers

Aménagement des paniers MaxiComfort P	•
Aménagement de panier flexible FlexLine	•
Support pour verres FlexCare [nombre]	4
Support pour tasses FlexCare [nombre]	2
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Compatible avec le casier à bouteilles APFD 210	•
Tiroir 3D MultiFlex breveté	•

Équipement

Séchage	Séchage additionnel, Séchage actif par condensation
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Cuve en inox de haute qualité	•
BrilliantLight	•
AutoClose	•

PFD 104 SCVi XXL [MAR]

Lave-vaisselle professionnel totalement intégré XXL avec tiroir à couverts 3D MultiFlex avec paniers, approuvé par Lloyd's Register.



Code EAN: 4002516424178 / Numéro de matériel: 11750880 /
Ancien Numéro de matériel: 61010405MAR

EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Température de rinçage modifiable	•
Interface optique	•
SmartStart	•
FlexiTimer avec EcoStart	•
Wi-Fi	•
Normes, labels et marquages	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
VDE	•
Antiparasitage CEM	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•
Lloyd's Register	•