

## PFD 104 SCVi XXL [MAR]

Lave-vaisselle professionnel totalement intégré XXL avec tiroir à couverts 3D MultiFlex avec paniers, approuvé par Lloyd's Register.



- Capacité de lavage : 14 couverts en seulement 24 min\*
- Consommation d'énergie inférieure de 13 %\*\*
- Ouverture automatique de la porte en tapant 2 fois – Knock2open
- La porte se ferme toute seule – AutoClose
- Design innovant et confort maximal – le tiroir 3D MultiFlex

\* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

\*\* Concerne le programme ECO, par rapport au modèle précédent.

Code EAN: 4002516424192 / Numéro de matériel: 11750900 / Ancien Numéro de matériel: 61010415MAR

Design et modèle	
Construction	Lave-vaisselle totalement intégrable
Lave-vaisselle XXL	•
Gamme	ProfilLine
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée à chargement frontal
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Sans façade
Parois latérales	Galvanisé
Coloris du bandeau	Noir obsidien
Application	
Convient aux installations offshore et à la marine	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Durée minimale de programme en min.	24
Température de rinçage maximale en °C	75
Performance de nettoyage couverts/charge	14
Durée de vie en cycles de lavage	12500
Miele MOVE	
Interconnectivité avec Miele MOVE	•
Commande	
Type de commande	Commande électronique
Sélection du programme	Touches de sélection de programmes
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programmes [nombre]	8
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Indication de contrôle du filtre	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	2N AC 120/208-240V, 60HZ
Puissance de chauffe en kW	3,50-3,80
Puissance totale de raccordement en kW	3,70-4,00
Protection par fusible en A	30
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 120V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	1,30
Puissance totale de raccordement en kW	1,40
Protection par fusible en A	15
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	1,00-10,00
Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100

## PFD 104 SCVi XXL [MAR]

Lave-vaisselle professionnel totalement intégré XXL avec tiroir à couverts 3D MultiFlex avec paniers, approuvé par Lloyd's Register.



Code EAN: 4002516424192 / Numéro de matériel: 11750900 / Ancien Numéro de matériel: 61010415MAR

Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	6,50
Système anti-fuites	Système Aquasécurité
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	845
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	550
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	970
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	690
Cuve utile, hauteur en mm	580
Cuve utile, largeur en mm	510
Cuve utile, profondeur du panier supérieur en mm	450
Cuve utile, profondeur du panier inférieur en mm	450
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	210
Largeur de niche nécessaire en mm	600
Poids net [kg]	48
Poids brut en kg	57
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	1000
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	45,0
<b>Programmes</b>	
Universel	•
Court	•
Hygiène	•
Froid/Prélavage	•
Verres	•
Plastiques	•
Économique/Eco	•
Intensif	•
<b>Aménagement des paniers</b>	
Aménagement des paniers MaxiComfort P	•
Aménagement de panier flexible FlexLine	•
Support pour verres FlexCare [nombre]	4
Support pour tasses FlexCare [nombre]	2
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Tiroir 3D MultiFlex breveté	•
<b>Équipement</b>	
Séchage	Séchage additionnel, Séchage actif par condensation
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Cuve en inox de haute qualité	•
BrilliantLight	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•

## PFD 104 SCVi XXL [MAR]

Lave-vaisselle professionnel totalement intégré XXL avec tiroir à couverts 3D MultiFlex avec paniers, approuvé par Lloyd's Register.



Code EAN: 4002516424192 / Numéro de matériel: 11750900 /

Ancien Numéro de matériel: 61010415MAR

Température de rinçage modifiable	•
Interface optique	•
SmartStart	•
FlexiTimer avec EcoStart	•
Module Wi-Fi	•
<b>Normes, labels et marquages</b>	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
VDE	•
Antiparasitage CEM	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•
Lloyd's Register	•