

APWM 019

Boîtier de communication avec kit d'installation
pour la connexion d'un lave-linge 12–20 kg aux systèmes externes.



- Raccordement de systèmes de délestage, paiement et dosage
- Raccordement facile au lave-linge sans configuration
- Divers réglages possibles pour le dosage liquide
- Compatibilité descendante avec tous les systèmes Miele courants

Code EAN: 4002516429432 / Numéro de matériel: 11763230 /
Ancien Numéro de matériel: 59510019EU

| Famille produit | |
|--|-------------------------------------|
| Lave-linge | • |
| Famille produit/accessoire | |
| PWM 514 | • |
| PWM 520 | • |
| PWM 912 | • |
| PWM 916 | • |
| PWM 920 | • |
| Catégorie de produit | |
| Débitmètre à hélice | • |
| Système de dosage | • |
| Arrêt en pic de charge | • |
| Accessoires pour le monnayeur | • |
| Caractéristiques produit | |
| Raccordement électrique | ~200-240V 50/60HZ |
| Matériau | Plastique, Tôle d'acier, galvanisée |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 96 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 255 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 292 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 102 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 290 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 324 |
| Poids net [kg] | 3,35 |
| Poids brut en kg | 3,70 |