

## PT 8301 SL [PTB EL VZS]

Sèche-linge professionnel à évacuation, côtés galvanisés, chauffage électrique en design SlimLine, avec une commande minutée simple à régler.



- Volume du tambour 300.00 l, capacité de charge 12.0 kg – 15.0 kg 15.0 kg
- Insertion simplifiée – seulement 711 mm de large
- Transport simple – Plateau pour hayon élévateur
- Durées fonctionnement courtes grâce diffusion diagonale air
- Manipulation aisée – grand filtre à peluches facile à nettoyer

Code EAN: 4002516431114 / Numéro de matériel: 11772590 / Ancien Numéro de matériel: 52830111D

<b>Design et modèle</b>	
Modèle	SlimLine
Gamme	Professionnel
Façade	Gris acier
Charge avec rapport de remplissage de 1:25	12,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:20	15,0
Volume du tambour en l	300,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour en inox	•
Tambour Aérogliss en inox	Non
<b>Application</b>	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
<b>Performances</b>	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	11,50
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,59
Durée de programme en min.	33
<b>Commande</b>	
Type de commande	Profitronic B
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Durée programmable
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Bandeau avec symboles faciles à comprendre	•
<b>Programmes base/groupes act.</b>	
Programmes de base	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	12,20-14,50
Puissance totale de raccordement en kW	13,60-15,20
Protection par fusible en A	25
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1800
Dimension extérieure, largeur nette en mm	711
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1089
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1810

## PT 8301 SL [PTB EL VZS]

Sèche-linge professionnel à évacuation, côtés galvanisés, chauffage électrique en design SlimLine, avec une commande minutée simple à régler.



Code EAN: 4002516431114 / Numéro de matériel: 11772590 /  
Ancien Numéro de matériel: 52830111D

Dimension extérieure, largeur brute en mm	800
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1180
Poids net en kg	139,0
Poids brut en kg	159
Charge au sol maximale en N	1584
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,70
<b>Équipement</b>	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
Aubes Softlift	•
Socle mobile	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface série RS 232 (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
<b>Normes, labels et marquages</b>	
CE	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•