

PT 8301 SL [PTB G VZS]

Sèche-linge à évacuation, côtés galvanisés, chauffage gaz en design SlimLine, avec une commande minutée simple à régler.



- Volume du tambour 300.00 l 300.00 l, capacité de charge ??
- Insertion simplifiée – seulement 711 mm de large
- Transport simple – Plateau pour hayon élévateur
- Durées fonctionnement courtes grâce diffusion diagonale air
- Manipulation aisée – grand filtre à peluches facile à nettoyer

Code EAN: 4002516431282 / Numéro de matériel: 11772670 / Ancien Numéro de matériel: 52831007D

Modèle et version	
Modèle	SlimLine
Gamme	Professionnel
Façade	Gris fer
Charge avec rapport de remplissage de 1:23	12,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:20	15,0
Volume du tambour en l	300,00
Système de séchage	évacuation
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour en inox	•
Tambour Aérogliss en inox	Non
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	13,90
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,59
Durée de programme en min.	27
Commande	
Type de commande	Profitronic B
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Durée programmable
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Bandeau avec symboles faciles à comprendre	•
Programmes de base et par groupes d'activité	
Programmes de base	•
Raccordement électrique standard	
Type de chauffage	Gaz
Raccordement électrique	AC 220-240V 50HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	0,00
Puissance de chauffe du gaz en kW	18,00
Puissance totale de raccordement en kW	0,80
Protection par fusible en A	10
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1800
Dimension extérieure, largeur nette en mm	711
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1089

PT 8301 SL [PTB G VZS]

Sèche-linge à évacuation, côtés galvanisés, chauffage gaz en design SlimLine, avec une commande minutée simple à régler.



Code EAN: 4002516431282 / Numéro de matériel: 11772670 /

Ancien Numéro de matériel: 52831007D

Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1810
Dimension extérieure, largeur brute en mm	800
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1180
Poids net en kg	145,0
Poids brut en kg	165
Charge au sol maximale en N	1643
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,70
Équipement	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
Aubes Softlift	•
Socle mobile	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface série RS 232 (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Labels de conformité	
CE	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DVGW-Gaz	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•