

PT 8303 SL [PTB Plus EL VZS]

Sèche-linge à évacuation, côtés galvanisés, chauffage électrique en design SlimLine, avec commande d'humidité résiduelle pour un séchage parfait.



- Volume du tambour 300.00 l 300.00 l, capacité de charge ??
- Insertion simplifiée – seulement 711 mm de large
- Transport simple – Plateau pour hayon élévateur
- Durées fonctionnement courtes grâce diffusion diagonale air
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry

Code EAN: 4002516431329 / Numéro de matériel: 11772710 / Ancien Numéro de matériel: 52830311D

Modèle et version	
Modèle	SlimLine
Gamme	Professionnel
Façade	Gris fer
Charge avec rapport de remplissage de 1:23	12,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:20	15,0
Volume du tambour en l	300,00
Système de séchage	évacuation
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour en inox	•
Tambour Aérogliss en inox	Non
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	11,50
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,59
Durée de programme en min.	33
Commande	
Type de commande	Profitronic B Plus
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Bandeau de commande avec inscription en texte clair	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes de base et par groupes d'activité	
Programmes de base	•
Raccordement électrique standard	
Type de chauffage	Electrique
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	12,20-14,50
Puissance totale de raccordement en kW	13,60-15,20
Protection par fusible en A	25
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1800
Dimension extérieure, largeur nette en mm	711
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1089
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1810
Dimension extérieure, largeur brute en mm	800

PT 8303 SL [PTB Plus EL VZS]

Sèche-linge à évacuation, côtés galvanisés, chauffage électrique en design SlimLine, avec commande d'humidité résiduelle pour un séchage parfait.



Code EAN: 4002516431329 / Numéro de matériel: 11772710 / Ancien Numéro de matériel: 52830311D

Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1180
Poids net en kg	139,0
Poids brut en kg	159
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,70
Équipement	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
Fonction Délicat	•
Socle mobile	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface série RS 232 (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Labels de conformité	
CE	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•